

## BOHRHAMMER H 22-SLE



**Einfacher, leichter und handlicher Bohrhammer.**

**Im Koffer mit drei hochwertigen Quadro-L SDS-Hammerbohrern Art.-Nr. 5708 200 1**

### Kompakt

Ergonomische Form und geringes Gewicht für ausdauerndes Arbeiten ohne schnell auftretende Ermüdungserscheinungen.

### 2 Jahre Garantie

Während dieser Frist werden alle Herstellungs- oder Materialfehler kostenlos repariert.

Lieferumfang		
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Bohrhammer H 22-SLE	-	1
Zusatzhandgriff	5808 202 015	
Wartungsspray, 100 ml	-	
Hammerbohrer Longlife Quadro-L 6 x 160 mm	0648 006 016	
Hammerbohrer Longlife Quadro-L 8 x 160 mm	0648 008 016	
Hammerbohrer Longlife Quadro-L 10 x 160 mm	0648 001 016	
Koffereinlage	5808 200 995	
Leerkoffer ORSY 200	0955 702 1	

Technische Daten	
Spannung	230 Volt
Schutzklasse	□
Nennaufnahmeleistung	700 Watt
Nenn Drehzahl	0-1.250 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl	0-4.500 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	2,2 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	2,4 kg
Kabellänge	4 m

Anwendungsgebiete	
Bohren in Beton und Stein	Ø 4-22 mm
Beste Bohrleistung im Bereich	Ø 6-14 mm
Max. Holzbohrkronen in Mauerwerk	68 mm
Wechselbohrfutter	Nein
Meißelfunktion	Nein
Verstellbare Meißelposition	Nein
Rechts-Linkslauf	Ja
Schlagstopp für Normalbohren	Ja
Gasbeschalter	Ja
Arretierknopf für Dauerbetrieb	Ja

### Zu bearbeitende Werkstoffe:

Beton, Mauerwerk.

**Zusatzartikel:  
SDS-Plus Hammerbohrer  
Art.-Vornr. 0648**