



Schweißerhammer

(Schlackenhammer)

DIN 5133

- Stahl, 400 g.

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Schweißerhammer	0715 82 400	1



Schreinerhammer

DIN 5109

Form mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE/St.
25	320	0715 732 32	1
28	400	0715 732 40	



Schlosserhammer mit 3 Komponentengriff

- Hammerkopf auf Qualitätsstahl.
- Stiel unlösbar mit Hammerkopf verbunden.
- Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer.
- Unzerbrechlicher Glasfaserkern.
- Vibrationsdämpfend.

Bezeichnung	Gewicht	Art.-Nr.	VE/St.
Schlosserhammer 3-K Griff	300 g	0714 731 930	1
	500 g	0714 731 950	
	800 g	0714 731 980	