

AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER BS 18-A POWER COMBI



Sehr kraftvoller, aber trotzdem handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk.

**Mit zwei Akkus, Ladegerät und bestückter Bitbox im Koffer
Art.-Nr. 0700 615 4**

**Im Koffer, ohne Ladegerät und Akku
Art.-Nr. 0700 615 01**

Lieferumfang			
Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St. Art.-Nr. 0700 615 4	VE/St. Art.-Nr. 0700 615 01
Akku Bohrschrauber BS 18-A Power Combi	0700 615 X	1	1
Bestückte Bitbox mit 8 Bits und einem Bithalter	–	1	–
Zusatzhandgriff	0706 615 003	1	1
Akku-LI-CV-18 V/4,0 Ah	0700 916 532	2	–
Schnellladegerät AL 30-CV-LI	0700 816	1	–
Koffereinlage	0955 030 664	1	1
Leerkoffer ORSY 200	0955 702 1	1	1

Technische Daten	
Spannung	18 V
Akku-Kapazität	4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-420/1.800 min ⁻¹
Schlagzahl	0-27.000 min ⁻¹
Bohrdurchmesser in	
Stahl max.	13 mm
Holz max.	45 mm
Drehmoment, max. (weicher/harter Schraubfall)	42/85 Nm
Schraubendurchmesser max	10 mm
Empfohlener Schraubdurchmesser	8 mm
Bohrfutterspannbacken	1-13 mm
Abmessungen Länge x Höhe	228 x 253 mm
Gewicht mit 4,0 Ah Akku	2,2 kg

Vierpoliger Motor

Ähnlich wie bei Allradantrieb bessere Kraftverteilung als mit herkömmlichem zweipoligem Motor.

Robust

Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt und überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.

Mit 4,0 Ah Li-Ion Akkupacks

Längere Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.

Bohrfutter mit Hartmetallspannbacken

Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer. Das Bohrfutter verschleißt dadurch langsamer.

LED-Leuchte am Akkusockel

Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet. Es entsteht kein Schatten durch das Bohrfutter.

3 Jahre Gewährleistung

auf Herstellungs- und Materialfehler.