

LED-ARBEITSLEUCHE 3.000 LUMEN



Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten.

- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's (> 110 lm/W)
- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- Verstellbarer Lichtaustrittswinkel
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
- Made in Germany

Art.-Nr.	0981 180 030	0981 180 031
VE	1	1
Ausführung		Lichtschalter 2 Steckdosen (max. 3 kW)
Lichtstrom	3000 lm	3000 lm
Lampenlichtstrom	3700 lm	3700 lm
Leistung	33 W	33 W
Schutzart IP	IP 66	IP 54
Schutzklasse	Schutzklasse II / Schutzisolierung	Schutzklasse I / Schutzerdung
Nennspannung min./max.	220 / 240 V/AC	220 / 240 V/AC
Frequenz min./max.	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Kabeltyp	H07RN-F 2x1 mm ²	H07RN-F3G1,5 mm ²
Leitungslänge	5 m	5 m
Stecker	1 Schuko-Stecker, 16 A	1 Schuko-Stecker, 16 A
Breite x Höhe x Tiefe	310 x 325 x 110 mm	310 x 325 x 110 mm
Produktgewicht (per Stück)	2,8 kg	2,993 kg

Ersatzteile für	Bezeichnung	Art.-Nr.
0981 180 030	Frontscheibe für LED-Arbeitsleuchte	0981 180 032
0981 180 031	Frontscheibe für LED-Arbeitsleuchte	0981 180 032

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Stativ für Arbeitsleuchten	0981 100 1
Schiene für Arbeitsleuchtenstativ	0981 150 5