

Maalattut porakärkiruuvit

Kierrosnopeus 1700-2500
Materiaalipaksuus 0,7-2,4 mm
esim. ikkuna-asentajat, ränni- ja
katto-peltiasentajat.



AW-Lieriökanta

Väri	Ø mm	L mm	AW	Tuote n:o
Harmaa RR21	3,9	13	AW [®] 20	0206 039 131
T. harmaa RR23		13		0206 039 132
Valkoinen RR20		13		0206 039 133
T. ruskea RR32		13		0206 039 134
Musta RR33		13		0206 039 135
Tiilenpun. RR750		13		0206 039 136
Tumma hopea RR9007		13		0206 039 137
Valkoinen RR20		19		0206 039 191

Maalattut Assy 3.0 yleisruuvit



AW-Lieriökanta

Esim. Tippapeltien kiinnittämiseen puuhun

Väri	Ø mm	L mm	AW	Tuote n:o
Harmaa RR21	3,5	16	AW [®] 20	0153 035 161
T. harmaa RR23		16		0153 035 162
Valkoinen RR20		16		0153 035 163
T. ruskea RR32		16		0153 035 164
Musta RR33		16		0153 035 165
Tiilenpun. RR750		16		0153 035 166