

FORET MULTI-MATÉRIAUX



Domaine d'application :

Pour le perçage de tout type de matériaux : brique pleine ou creuse, bois, acier, béton, plastique, pierre, carrelage et tuiles.

Mode d'emploi :

Utilisation sans percussion.

Ø mm	Long. totale mm	Long. utile	Type	Art. N°	Condit.
4	75	39	Queue cylindrique	0641 204 007	2
5	85	39	Queue cylindrique	0641 205 008	2
6	100	54	Queue cylindrique	0641 206 010	2
6	200	135	Queue cylindrique	0641 206 020	2
6,5	100	54	Queue cylindrique	0641 206 510	1
6,5	200	135	Queue cylindrique	0641 206 520	2
8	120	80	Queue cylindrique	0641 208 012	2
8	200	130	Queue cylindrique	0641 208 020	1
10	120	80	Queue cylindrique	0641 201 012	2
10	200	135	Queue cylindrique	0641 201 020	1
12	150	90	Queue cylindrique	0641 201 215	1
12	220	150	Queue cylindrique	0641 201 222	1
5	110	50	SDS-Plus	0641 235 011	1
6	110	50	SDS-Plus	0641 236 011	1
6	160	100	SDS-Plus	0641 236 016	1
8	110	50	SDS-Plus	0641 238 011	1
8	160	100	SDS-Plus	0641 238 016	1
8	210	150	SDS-Plus	0641 238 021	1
10	160	100	SDS-Plus	0641 231 016	1
10	210	150	SDS-Plus	0641 231 021	1
12	210	150	SDS-Plus	0641 231 221	1

Pour un perçage de haute qualité dans la majorité des matériaux.

Caractéristiques et avantages :

- Plaquette carbure extra pointu fraisé au diamant, sur tous les côtés, permettant :
 - perçage propre et précis même en alternant le matériau,
 - perçage de briques creuses sans risque d'éclatement,
 - résultat du perçage excellent dans le métal.
- Evacuation de la poussière optimale et rapide grâce à :
 - traitement de surface spécifique,
 - profil d'évacuation des poussières 4 spires breveté.

Produits associés :

Chevilles plastiques
 Scie cloche diamant
 Visseuse - Perceuse BS 13-SEC
 Lunette à branches CEPHEUS