

MORTIER DE SCELLEMENT FIX'EMENT

Mortier de scellement à prise rapide.



Art. N° 0890 350

Condit. : 1

Volume : 5 kg

Caractéristiques et avantages :

- Liant pré-dosé composé de ciments à haute résistance et d'adjuvants spéciaux.
- Durcissement rapide (environ 6 minutes à 20 °C), sans retrait.
- Imperméable et résistant à l'eau.
- Résistant aux cycles gel/dégel.
- Résistances mécaniques à la compression et à la flexion très élevées, 3 heures après le gâchage.

Domaine d'application :

Scellement de menuiseries (bois ou métal).
 Fixation de gonds, huisseries, charnières, arrêt de volets, etc.
 Scellement de canalisations en béton.
 Blocage de faibles infiltrations d'eau (caves, fosses d'ascenseur, etc.).
 Scellement d'installations électriques (boîtiers et gaines).
 Blocage de faibles infiltrations d'eau (caves, fosses d'ascenseur, etc.).

Mode d'emploi :

Préparation du support : les supports doivent être résistants, propres, sains et solides.
 Humidifier le support à refus avant l'application et laisser ressuer (il ne doit pas persister de film d'eau en surface au moment de l'application du mortier).
 Par temps chaud et/ou sur support très absorbant, répéter plusieurs fois l'opération afin de bien saturer le support.
 Préparation : mélanger 3 parts de mortier à 1 part d'eau et malaxer avec une truelle ou une spatule jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. Compte tenu de la rapidité de prise de ce produit, ne préparer que la quantité utilisable en 3 minutes.

Précautions d'emploi :

Les températures basses allongent les durées d'utilisation et de durcissement alors que les températures élevées les réduisent. Ne pas appliquer sur support gelé ou en cas de gel. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux (par exemple du plâtre).
 Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Données techniques :

Consistance et couleur	Poudre fine grise
Extrait sec	100 %
Rapport volumique du mélange	3 volumes de mortier pour 1 volume d'eau
Température minimale d'application	+5 °C
Temps de prise	6 minutes à +20 °C
Délai d'attente avant mise en service	2-3 heures à +20 °C
Nettoyage	Le produit frais se nettoie à l'eau
Stockage	6 mois en emballage d'origine en lieu sec