

CHEVILLE W-MAX

73.2

Données techniques			
Traction	Plaque de plâtre 10 mm	F _{utile}	[kN] 0,10
Cisaillement	Plaque de plâtre 10 mm	F _{utile}	[kN] 0,12

Dispositions constructives			
Entraxe	a ≥	[cm]	10
Distance au bord	a _r ≥	[cm]	5
Épaisseur minimum du support	d ≥	[cm]	0,95
Ø de la vis	Ø _{vis} ≥	[mm]	3,9-5,5 (vis à tôle) / 4-5 (vis à bois) / 4-6 (vis agglo)
Ø de passage dans la pièce à fixer	Ø _{pf} ≥	[mm]	6,5

Dimensions et références			
Longueur totale	l	[mm]	33
Épaisseur maxi à fixer	d _a	[mm]	dépend de la longueur de la vis
Désignation			W-Max
Art.-N° Cheville W-Max			1905 200
Condit.		[pièces]	200
Art.-N° Outil de pose			1905 201
Condit.		[pièces]	5