

RADIO DE CHANTIER À BATTERIE 10,8 V RA 10-A



Technologie Li-Ion 2,0 Ah.

Radio FM/AM avec branchement pour smartphone, lecteur MP3 ou lecteur CD.

Fonctionnement avec batterie 10,8 V ou prise 240 V.

Son stéréo.

Art. N° 5700 108 0

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

- Structure robuste et arceaux de protection :
 - garantit une résistance aux chocs ou chutes sur chantier.
- Antenne souple rabattable :
 - permet une réception optimale et résiste aux pluies accidentelles.
- Ecran LCD rétro-éclairé :
 - visibilité de la fréquence de la station et des informations dans les endroits sombres.
- Recherche des stations :
 - manuelle ou automatique en fonction du niveau de réception sur le lieu de travail.
- Présélection des fréquences :
 - mémoire de 10 emplacements pour enregistrer les stations favorites.
- 4 modes pour le son :
 - réglage du volume (sur 20 positions), des aigues et des graves (sur 10 positions) et fonction muet (son coupé).
- Fiche " AUX-IN " :
 - possibilité de connecter un smartphone, un lecteur MP3 ou un lecteur CD.
- Bloc pour piles de sauvegarde :
 - garde en mémoire l'heure et les stations présélectionnées.
- Possibilité de coucher la radio :
 - son dirigé vers le haut et plus audible.
- Fonctionnement sur batterie 10,8 V ou sur secteur 240 V :
 - compatible avec toutes nos machines Li-Ion 10,8 V et mobilité totale quel que soit l'endroit de travail.
- Radio livrée avec un transformateur 240V/12V, un câble de connection mini jack Ø 3,5 mm et deux piles LR03.

Contenu :

Désignation	Art. N°	Condit.
Radio à batterie 10,8 V RA 10-A	5700 108 X	1
Transformateur prise 230 V / 12 V	5700 108 001	1
Cordon mini jack Ø 3,5 mm (longueur 18 cm)	5800 108 001	1
Pile alcaline LR03 1,5 V	0827 111	2
Notice d'utilisation	-	1

Données techniques :

Modèle	RA 10-A
Alimentation batterie (tension / capacité)	10,8 V / 2,0 Ah
Temps de charge de la batterie	30 min.
Alimentation secteur (entrée / sortie)	240 V - 50-60 Hz - 500 mA / 12 V - 1500 mA
Alimentation de sauvegarde	2 piles micro LR03 1,5 V
Plages de fréquence (FM / AM)	87,5 à 108 MHz / 531 à 1602 kHz
Nombre de présélections	10 stations
Modes son	volume (niveau 0 à 20), muet, aigues (niveau -5 à +5) et graves (niveau -5 à +5)
Nombre et puissance des haut-parleurs	2 x 5 W
Fiche auxiliaire In	femelle type " jack " Ø 3,5 mm
Longueur du câble	1,90 m
Dimensions (long. x ep. x haut.)	310 x 90 x 200 mm
Poids avec batterie (EPTA 01/2003)	1,65 kg



Accessoires :

Désignation	Art. N°	Condit.
Batterie Li Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah	0700 996 214	1
Chargeur AL 30-LI	0700 896	1