

PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE DME 75

Mini ponceuse excentrique à air comprimé puissante et compacte pour les réparations de phares et tâches occasionnelles de ponçage

Confortable et antidérapante

Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc

Travail sans fatigue, convient parfaitement pour une utilisation dans des espaces confinés

Légère et compacte

S'adapte à la tâche à réaliser

Avec variateur de vitesse

Pas d'échappement d'air dans la zone de travail

Sortie d'air insonorisée à l'extrémité de la poignée

Confort d'utilisation optimisé

Valve de réglage grande et pratique

- Diamètre du plateau: 75 mm
- Course de ponçage: 4 mm
- Régime de ralenti max.: 15000 U/min (tr/min)
- Puissance débitée: 224 W
- Consommation d'air: 113 L/min
- Poids de la machine: 0,7 kg



N° article	Condit.
0703 236 0	1

Carton individuel

Produits associés

	N° article
Petit lubrificateur à brouillard d'huile	0699 070 314
Huile spéciale	0893 050 5
Détendeur	0699 003 60
Embout mâle S2000 MT	0699 100 614
Plateau de ponçage Velcro M6.	0586 585 050

Contenu Art. N°	Designation	N° article	Quantité
0703 236 0	Plateau de ponçage Velcro M6.	0586 585 075	1

Indication

Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile