

EMBOUT MÂLE S2000 MT

Série 2000 avec filetage mâle

Débit élevé jusqu'à 2 100 l/min et pression de service maximale de 16 bar.

Permet une alimentation en air comprimé optimale et un débit maximal, pour une productivité accrue et des coûts énergétiques réduits.

Raccords étanches à l'air

Faible consommation d'énergie et efficacité élevée

Embouts en acier trempé

Pour une capacité de charge max. et une longue durée de vie.

Surfaces exposées chromées, nickelées ou galvanisées.

Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.

Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne ; largeur nominale : 7,6 mm.

Profils européens compatibles avec les autres raccords à air comprimé.

Matériau : Acier

- Finition: ZN 8 argent
- Pression maxi: 16 bar



Filetage de raccordement	Longueur (L)	Surplat (SW)	N° article	Condit.
Filet R 1/2pouce	47 mm	22mm	0699 100 612	1/3
Filet R 1/4pouce	39 mm	14mm	0699 100 614	1
MT R 3/8pouce	41 mm	17mm	0699 100 638	1