

COLLIER DE FIXATION SMARTLOCK CHARGE MOYENNE 4-G TIPP®

Pour les installations insonorisées conformément à la norme DIN 4109 pour les exigences de sécurité supérieures en matière de montage

- Pour les charges moyennes et les bâtiments industriels
 - Collier de fixation moderne à une vis et à clic
 - Pour les charges plus élevées dans les applications d'assemblage et de tuyauterie universelles
 - Pour les installations insonorisées conformément à la norme DIN 4109 et pour les exigences de sécurité supérieures en matière de montage
 - Caoutchouc profilé breveté
 - Pour le raccordement de filetages femelles 4-G 1/2" M8/M10 et de filetages mâles 1/2"
 - Ecrou soudé sur tout le pourtour
 - Insonorisation conforme à la norme DIN 4109
 - Résiste au vieillissement et aux intempéries, testé conformément aux normes DIN 53508 et DIN 5309
 - Résiste aux températures allant de -40 °C à +120 °C
 - Caoutchouc profilé sans silicone
- Filetage de raccordement (G): Filet 1/2pouce, Taraud 1/2pouce, M8 x M10
 - Épaisseur de bande métallique (t_M): 2 mm
 - Résistance thermique mini/maxi: -40 à 120 °C
 - Matière: Acier
 - Finition: Zingué
 - Sans halogène: Oui



Plage de serrage mini/maxi (ØD)	Charge admissible	N° article	Condit.
15-20 mm	1900 N	0543 062 020	100
21-25 mm	1900 N	0543 062 025	100
26-30 mm	1900 N	0543 062 030	70
31-35 mm	1900 N	0543 062 035	70
40-43 mm	2300 N	0543 062 043	50
44-48 mm	2300 N	0543 062 048	50
48-51 mm	2300 N	0543 062 051	40
52-56 mm	2300 N	0543 062 056	40
57-61 mm	2800 N	0543 062 061	40
62-65 mm	2800 N	0543 062 065	30
73-77 mm	2800 N	0543 062 077	30
83-90 mm	2800 N	0543 062 090	20
91-98 mm	3100 N	0543 062 098	20
108-115 mm	3400 N	0543 062 115	15