

COLLIER POUR GAINE DE VENTILATION TIPP® AERO HEAVY 4-G

Pour la fixation des conduites d'air en tôle et des pièces moulées à section transversale circulaire, conformément à la norme DIN 24145/ EN 1506 pour la ventilation des bâtiments. Fixation à clic.



Verrou d'accrochage à fermeture rapide jusqu'à DN 400 mm

- Fixation moderne à clic
- Installation rapide et facile par une seule personne
- Utiliser le long bras sur la goupille pour encliqueter le collier de fixation en place lors de la fermeture
- Alignement et déplacement simples et rapides des tuyaux fixes

Profil en caoutchouc collé

- Caoutchouc profilé sans silicone
- Spécifications du caoutchouc : EPDM/SBR/noir, certifié
- Pour l'installation insonorisée et moderne de conduits spirales avec caoutchouc profilé breveté, sécurisé et collé

Insert en caoutchouc :

- Conforme à la norme DIN 4109
- Résistance à l'ozone conforme à la norme DIN EN 53509-1 ou ISO 1431/1
- Résistance au vieillissement conforme à la norme DIN EN 53508
- Réaction aux incendies conforme à la norme DIN 4102-1 (B2 non inflammable)
- Résiste aux acides dilués, aux bases à température ambiante et aux solutions à base d'alcool
- Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants

Raccordement aux filetages femelles 4-G M8/ M10 1/2" et aux filetages mâles 1/2", soudés sur tout le pourtour

- Filetage de raccordement: Filet 1/2pouce, Taraud 1/2pouce, M8 x M10
- Charge admissible: 600 N
- Résistance thermique mini/maxi: -40 à 120 °C
- Matière: Acier
- Finition: Zingué
- Sans silicone: Oui
- Sans chlore: Oui
- Sans halogène: Oui

N° article	Condit.
0543 833 080	30

N° article	Condit.
0543 833 100	30
0543 833 125	25
0543 833 140	25
0543 833 150	25
0543 833 160	25
0543 833 180	20
0543 833 200	20
0543 833 224	15
0543 833 250	15
0543 833 280	10
0543 833 300	10
0543 833 315	10
0543 833 355	10
0543 833 400	10