

BITKÉSZLET



Art.-Nr. 0614 250 300

Cse./db 1

1/4" Bitkészlet a leggyakrabban használt általános és speciális bitek rövid és hosszú változatával.

- A legtöbb bit biztonsági csavarokhoz való, melyek megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést.
- Két bitbefogóval és szárnyas anya bittel.
- Fém dobozban, szivacsbetéttel

Tartalom, 105 részes

| Kép | Meghajtás | Méret | Hossz mm | Cikkszám | db |
|-----|-------------|--------------|----------|--------------|----|
| | AW® | 10 | 25 | 0614 511 0 | 1 |
| | AW® | 20 | 25 | 0614 512 0 | 2 |
| | AW® | 25 | 25 | 0614 512 5 | 1 |
| | AW® | 30 | 25 | 0614 513 0 | 1 |
| | AW® | 40 | 25 | 0614 514 0 | 1 |
| | Sliccelt | 0,6 x 4,5 mm | 25 | 0614 175 652 | 1 |
| | Sliccelt | 0,8 x 5,5 mm | 25 | 0614 175 653 | 1 |
| | Sliccelt | 1,2 x 6,5 mm | 25 | 0614 175 655 | 1 |
| | Sliccelt | 1,2 x 8 mm | 25 | 0614 175 656 | 1 |
| | PH | 0 | 25 | 0614 176 270 | 1 |
| | PH | 1 | 25 | 0614 176 274 | 2 |
| | PH | 2 | 25 | 0614 176 461 | 3 |
| | PH | 3 | 25 | 0614 176 648 | 1 |
| | PZ | 0 | 25 | 0614 176 640 | 1 |
| | PZ | 1 | 25 | 0614 176 651 | 2 |
| | PZ | 2 | 25 | 0614 176 652 | 3 |
| | PZ | 3 | 25 | 0614 176 653 | 1 |
| | TX | 8 | 25 | 0614 310 8 | 1 |
| | TX | 10 | 25 | 0614 311 0 | 1 |
| | TX | 15 | 25 | 0614 311 5 | 1 |
| | TX | 20 | 25 | 0614 312 0 | 1 |
| | TX | 25 | 25 | 0614 312 5 | 1 |
| | TX | 27 | 25 | 0614 312 7 | 1 |
| | TX | 30 | 25 | 0614 313 0 | 1 |
| | TX | 40 | 25 | 0614 314 0 | 1 |
| | TX | 45 | 25 | 0614 314 51 | 1 |
| | Bkny | 2 mm | 25 | 0614 176 92 | 1 |
| | Bkny | 2,5 mm | 25 | 0614 176 925 | 1 |
| | Bkny | 3 mm | 25 | 0614 176 93 | 1 |
| | Bkny | 4 mm | 25 | 0614 176 94 | 1 |
| | Bkny | 5 mm | 25 | 0614 176 95 | 1 |
| | Bkny | 6 mm | 25 | 0614 176 96 | 1 |
| | Bkny | 1/4" | 25 | 0614 176 963 | 1 |
| | Bkny | 7 mm | 25 | 0614 176 97 | 1 |
| | Lyukas torx | 8 | 25 | 0614 352 608 | 1 |
| | Lyukas torx | 10 | 25 | 0614 352 610 | 1 |
| | Lyukas torx | 15 | 25 | 0614 352 615 | 1 |

Tartalom, 105 részes

| Kép | Meghajtás | Méret | Hossz mm | Cikkszám | db |
|-----|--------------------|------------------------------|----------|--------------|----|
| | Lyukas torx | 20 | 25 | 0614 352 620 | 1 |
| | Lyukas torx | 25 | 25 | 0614 352 625 | 1 |
| | Lyukas torx | 27 | 25 | 0614 352 627 | 1 |
| | Lyukas torx | 30 | 25 | 0614 352 630 | 1 |
| | Lyukas torx | 40 | 25 | 0614 352 640 | 1 |
| | Lyukas torx | 45 | 25 | 0614 352 645 | 1 |
| | Tolvajkulcs | 4 / 6 / 8 / 10 | 25 | 0614 250 302 | 4 |
| | Háromlapú | 1 / 2 / 3 / 4 | 25 | 0614 250 303 | 4 |
| | Torq | 6 / 8 / 10 | 25 | 0614 250 304 | 3 |
| | XZN | M4 / 5 / 6 / 8 | 25 | 0614 250 305 | 4 |
| | Bkny collos | 1/8" / 9/64" / 5/32" / 3/16" | 25 | 0614 250 306 | 4 |
| | Ribe | M5 / 6 / 7 / 8 | 25 | 0614 250 307 | 4 |
| | Lyukas Bkny | 2 / 2,5 / 3 / 4 mm | 25 | 0614 250 308 | 4 |
| | Lyukas Bkny | 5 / 6 / 7 mm | 25 | 0614 250 309 | 3 |
| | Négyszög | 1 / 2 / 3 / 4 | 25 | 0614 250 310 | 4 |
| | Oldó | 3/32" / 1/8" / 5/32" | 25 | 0614 250 311 | 3 |
| | Sliccelt | 0,8 x 5 mm | 70 | 0614 175 662 | 1 |
| | PH | 1 | 70 | 0614 176 774 | 1 |
| | PH | 2 | 70 | 0614 176 775 | 1 |
| | Háromlapú | 1 | 70 | 0614 176 301 | 1 |
| | Háromlapú | 2 | 70 | 0614 176 302 | 1 |
| | Tolvajkulcs | 6 | 70 | 0614 176 406 | 1 |
| | Tolvajkulcs | 8 | 70 | 0614 176 408 | 1 |
| | Lyukas torx | 10 | 70 | 0614 371 0 | 1 |
| | Lyukas torx | 15 | 70 | 0614 371 5 | 1 |
| | Lyukas torx | 20 | 70 | 0614 372 0 | 1 |
| | Lyukas torx | 25 | 70 | 0614 372 5 | 1 |
| | Lyukas torx | 30 | 70 | 0614 373 0 | 1 |
| | Lyukas ötágú | 20 | 70 | 0614 176 420 | 1 |
| | Lyukas ötágú | 25 | 70 | 0614 176 425 | 1 |
| | Lyukas ötágú | 30 | 70 | 0614 176 430 | 1 |
| | Szárnyas anya bit | | 26 | 0614 176 400 | 1 |
| | Bitadapter | 1/4" | 30 | 0614 176 680 | 1 |
| | Mágneses bitbefogó | 1/4" | 70 | 0614 176 702 | 1 |

