

DUPLA RACSNIS CSAVARBEHAJTÓ KÉSZLET

32 darabos



Cikkszám: 0714 23 100

A készlet tartalma:

- 1 db 11 cm-es és egy 20cm-es duplaracsnis kulcs
- 1/ 4"-os dugókulcs SW6-14
- 1/ 4" bit: TX15+20+25+27, PH1+2+3, hatlapú: SW4+5+6mm, sliccelt: 5,5+8mm
- 10mm bit: TX30+40+45, XZN: M5+6+8, hatlapú: SW7+8mm, Átalakító 1/4"x10mm

1/ 4"-os és 10 mm-es meghajtású racsnis kulcs

- Dupla funkció, bitekhez és dugókulcsokhoz egyaránt

Két különböző hosszúságú racsnis kulcs, 110 mm és 200 mm

- Optimális felhasználhatóság a nehezen hozzáférhető helyeken is

Írányváltóval

Megnevezés	Meghajtás	Méret	Cikkszám
Dupla racsnis kar	1/ 4" és 10mm	200mm	0714 23 101
Dupla racsnis kar	1/ 4" és 10mm	110mm	0714 23 102
4 db Torx bit	1/ 4"	TX15, TX20, TX25, TX27	0614 31...
3 db keresztornyos bit	1/ 4"	PH1, PH2, PH3	0614 176 ...
3 db hatlapú bit	1/ 4"	4, 5, 6 mm	0614 176 9...
2 db sliccelt bit	1/ 4"	5,5mm, 8mm	0614 175 65..
3 db Torx bit	10 mm	TX30, TX40, TX45	0614 788 8..
3 db XZN bit	10 mm	M5, M6, M8	0616 788 40..
2 db hatlapú	10 mm	7 mm, 8 mm	0616 788 30..
1 db adapter	1/ 4" x 10 mm		0715 11 02
9 db dugókulcs	1/ 4"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	0713 111 1...