


## 1/2"-OS CSUKLÓS HAJTÓKAR



A csukló 180°-ban elforgatható és a kívánt helyzetben rögzíthető, ezért nagyon jól alkalmazható a különböző helyzetekben történő erőteljes meghúzásra.

- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Kialakítás: Krómozott

Külső négyszög hajtás	1/2
-----------------------	-----

Cikkszám	0712 130 101	0712 130 102
Alkatr. menny.	1/10	1
Hosszúság (L)	365 mm	490 mm
Fogantyú átmérője (A)	33 mm	35 mm
Fejzélesség (B1)	15 mm	20 mm