

ニトリルプロテクティブグローブ 黒

強度・耐油性・耐摩耗性に優れ、幅広い用途に使用可能なニトリルグローブ

品番. 0899 470 xxx



製品仕様			
商品名	品番	サイズ	入数
ニトリルグローブ 黒	0899 470 398	M	100
	0899 470 399	L	
	0899 470 400	XL	

その他の仕様		
製品各部分の厚み	mm	誤差mm
指部分	0.16	+/- 0.02
掌部分	0.12	
手首部分	0.10	
全長長さ	240	

注意事項:

- ご使用前に本製品に穴あき、破損がないことを必ず確認してください。
- 刃物や先が尖ったもので傷つけないように注意してください。
- 本製品はニトリルゴムを使用しています。体質によっては発疹、かぶれ、かゆみ等を起こすことがあります。異常がある場合は医師に相談してください。
- 50℃を超える温度のものを触れないでください。火傷の恐れがあります。
- 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
- 機械類や可動部の周りではグローブが巻き込まれないように注意してください。
- 本製品の機能はあらゆる用途において安全な保護を保証するものではありません。
- 本製品は使い捨て手袋です。また、本来の用途以外には使用しないでください。

- 衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業など、幅広い用途にお使いいただける使い切りタイプのニトリルゴム手袋。
- 強度・耐油性・耐摩耗性に優れ、食品を扱う作業や調理にもご使用いただけます。
- 欧州PPE(Personal Protective Equipment)指令により整合されているEN規格 (European Norm) が定める試験 (EN420)を実施し、適合確認済。その証明である「CEマーキング」が表示してあります(カテゴリー1:最小限の危険に対応)。
- 非常にやわらかく超薄型素材となっているため長時間の細かな作業に適し、ラテックスグローブの様なフィット感で優れた操作性を実現します。
- ニトリルが持つ、優れた安全性を兼ね備えています。
- 指先に滑り止め加工が施され、手首部分はビード加工カフ仕上がりになっているので、強度がありズレ落ちにくく、巻き上がりを防ぎます。
- 天然ゴムラテックスは一切含まず、パウダーやラテックスプロテインによるアレルギーの心配はありません。
- 天然ゴム、塩化ビニール製の極薄タイプと比べて耐油性・耐摩耗性・突刺し強度に優れています。
- パウダーフリーのため、精密機械などにも安心して使用できます。
- 長時間の装着でもムレにくい素材となっています。
- シリコンフリーの製造ラインで生産されています。
- 両面使用することができ、便利な左右兼用タイプのため片手でも使えて経済的です。
- 耐熱性に優れており、煮沸消毒が出来ます。
- 食品加工・調理・機械作業・給油・薬品の取扱い・衛生作業・一般軽作業などに最適。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。