

ネジロック 強力



嫌気性ねじロック剤

分解しない箇所専用の強力タイプ

25g

品番. **0893 270 025**

50g

品番. **0893 270 050**

- ファスナーを特に強力で結合する際に最適です。組立後、再度分解しない箇所、大きな負荷がかかる箇所に最適です。
- 300℃まで加熱することで初めて緩めることが可能です。(通常の使用環境であれば、パーナー等を用いて加熱しなければ外れることはありません)
- 高い耐熱、耐薬品、耐溶剤性能で汎用性に優れ、様々な箇所、用途での使用が可能です。
- 振動や衝撃による緩みを防止します。(ワイヤーロックなどのような物理的な処置の必要が無く、機械的なねじの固定と異なり、緩むことが少なく非常に安全です)
- NSF/ANSI 61 認証済み。人体に、より安全な製品として認められています。

施工箇所：

組付け後に緩める必要のない箇所、分解する事の無いファスナー類の固定・シーリングに。

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
ネジロック 強力	0893 270 025	25g	1
ネジロック 強力	0893 270 050	50g	

仕様		仕様 (硬化状態)	
主成分	ジメチルアクリレート	初期硬化時間	5-15分
色	蛍光グリーン	実用硬化時間	1-3時間
粘度 ブルックフィールド RVT試験 (25℃)	500-900 mPas (スピンドル回転数: 2/20 rpm)	完全硬化時間	5-10時間
密度	1.11 g/cm ³	破壊トルク	30 Nm (M10)以上
対応最大ネジ	M20	分解トルク	40 Nm (M10)以上
対応最大隙間	0.15 mm	引張接着強度 (DIN 54452)	12-15 N/mm
引火点	100℃ 以上	耐熱温度	-55℃-+150℃
保存期間	1年間(常温)		



NSF=食品に関係する製品の衛生と安全を監督する、国際的に認められた第三者認証機関

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。