

UBSガン スタンダード



ウルト下廻り防錆剤の1Lボトル用 噴射ガン

- ノズル先端で塗布量とスプレーパターンが調節できます
- 推奨コンプレッサー圧は3~4barです

注意事項:

- 必ず規定エア圧で使用し、使用後は必ず付着した液剤を洗浄・除去し保管して下さい。

製品仕様

商品名	品番	入数
UBSガン スタンダード	0891 106 3	1

UBS / キャビティーワックスガン



スタンダードタイプのアンダーボディー シールガン

- 1Lタイプのアンダーボディーシール剤及びキャビティーワックスに使用します
- 口径は小さめてノズルにて多少の調整が可能です
- 推奨コンプレッサー圧は3~4barです

注意事項:

- 必ず規定エア圧で使用し、使用後は必ず付着した液剤を洗浄・除去し保管して下さい。

製品仕様

商品名	品番	入数
UBS/キャビティーワックスガン	0891 106 0	1
UBS/キャビティーワックスガン専用ノズル	0891 106 095	1

高圧噴霧ガン



キャビティーワックスおよびコントラセプト用高圧噴霧ガン

- 別売りの高圧噴霧ガン用ノズル(品番5966141634)を接続し使用します

注意事項:

- 必ず規定エア圧で使用し、使用後は必ず付着した液剤を洗浄・除去し保管して下さい。

製品仕様

商品名	品番	入数
高圧噴霧ガン	0891 130	1

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。