

BMFマルチクリーナー



工業界全般の清掃作業に最適な環境に優しい生分解性マルチ洗浄剤。

- 洗浄力が強く、環境に優しい生分解性マルチクリーナー。
- 高い油脂分解力を持つので油水分離層が設置された工場に最適です。
- 低刺激性洗浄剤のため塗装面、ゴム、プラスチック等を侵しません。
- 高圧洗浄機、床洗浄機などにも使え、工業界の様々な清掃作業全般に対応しています。
- 汚水の油分と水を分離し油水分離層の処理能力(pH改善やノルマルヘキサン値改善)を高めます(オーストラリア規格B5101に合格)。
- AOX (吸着性有機ハロゲン化合物)、有機溶剤、化学リン酸塩、リン酸化合物、重金属を含みません。
- ノンシリコン。

製品仕様

| 商品名 | 品番 | 容量 | 入数 |
|----------------------|---------------------|-----|----|
| BMFマルチクリーナー | 0893 118 3 | 20L | 1 |
| BMFマルチクリーナー専用20Lタップ | 0891 302 03 | 1L | 1 |
| BMFマルチクリーナー専用ポンプスプレー | 0891 503 008 | 1L | 1 |

使用箇所：

施設や工場の床・壁・内外装洗浄、自動車・船舶のボディ・内装洗浄、小さなパーツから大型機械やボイラーの洗浄、火気厳禁や火気制限のある環境での洗浄作業など。

使用方法：

1. 汚れに応じて原液または水で薄めます。
2. 汚れ面になじませ、ブラシやスポンジ等を使って洗浄します。
3. 水で良く洗い流します。
温水を用いると洗浄効果がアップします(使用可能水温：+5℃～80℃)。

注意事項：

- 変色の恐れがあるので直射日光が当たる場所には保管しないで下さい。
- 変質の恐れがあるので凍結させないで下さい

| 希釈濃度換算表: | 20Lの場合 | | | | |
|----------------|-----------------|-------------|-------|-------|------|
| | BMF + 水 | 洗浄剤換算 (L相当) | 手作業洗浄 | 高圧洗浄機 | 床洗浄機 |
| 3 | 600 ml + 19.4 L | 666 | ○ | ○ | ○ |
| 5 (内装洗浄推奨希釈率) | 1 L + 19 L | 400 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 2 L + 18 L | 200 | ○ | ○ | ○ |
| 20 (通常使用推奨希釈率) | 4 L + 16 L | 100 | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 10 L + 10 L | 40 | ○ | ○ | ○ |

別売



20Lプラスチック容器用タップ
品番：0891 302 03



BMFマルチクリーナー専用ポンプスプレー
品番：0891 503 008

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。