

MULTI

Veelzijdig inzetbare multifunctionele spray.



Omschrijving	Inhoud	Art.nr.	Verp.per
Spuitbus	400 ml	0893 055 40	1/12
Kan	20 l	0893 055 420	1
Refillomat spuitbus	-	0891 881 23	1

Technische gegevens:

Kleur	Lichtgeel transparant
Soortelijk gewicht	0,790 g/ml
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +130°C

Smeermiddeltype:

Nat smeermiddel, olie Vet Pasta Droog smeermiddel Corrosie bescherming

Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen, gebaseerd op onze ervaringen. Wij adviseren u om vooraf zelf te testen.

1 voor 5

Eén universeel inzetbaar product voor vijf toepassingsgebieden

1. Roestplosser

De uitstekende kruipeigenschappen (capillaire werking) zorgt voor een snel binnendringen van de corrosie.

2. Smeermiddel

Zeer goede smerende eigenschappen. Knars- en piepgeluiden verdwijnen. Minder wrijving en slijtage.

3. Reiniger

Multilube dringt bij vuil, vet- en olie-restanten naar binnen en lost het op. Een goede reinigende eigenschap wordt hiermee gewaarborgd.

4. Corrosiebescherming

Groot hechtvermogen op metalen. Een dunne viscosefilm weert vochtigheid en ook bij kleine oneffenheden af en beschermt daardoor tegen corrosie.

5. Contactspray

Water- en vochtwerende eigenschappen alsook uitstekende kruipende eigenschappen verbeteren de elektrische geleiding en voorkomen lekstroom.

- Bevat geen harsen en zuren.
- Siliconenvrij.
- Tast rubber, lak en kunststoffen niet aan.