



## Bit box

- In slagvaste kunststofbox.
- Door precieze passing van de box aan de bits vallen deze er niet uit.
- 9 Bits met 1/4"- , L 25 mm.
- Extra plaats voor 1 universele bithouder.
- Overzichtelijke opslag en eenvoudig uitnemen.
- Door de kleine uitvoering past de bit-box in elke zak.

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Samenstelling			Art.nr.	Verp. per
115	50	20	3 x PH 1	3 x PH 2	3 x PH 3	<b>0614 250 20</b>	1
			3 x PZD 1	3 x PZD 2	3 x PZD 3	<b>0614 250 21</b>	



## CAW®-Bit box

- 9-Delig.
- In slagvaste kunststof box.
- Speciale samenstelling voor de meubelmaker:  
**Art.nr. 0614 250 22**  
voor de timmerman:  
**Art.nr. 0614 250 23**
- 9-Delig met 1/4"- , L 25 mm.
- Extra plaats voor 1 universele bithouder.

Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Samenstelling			Art.nr.	Verp. per
115	50	20	3 xAW10	3 xAW20	3 xAW25	<b>0614 250 22</b>	1
			2 xAW20	4 xAW25	3 xAW30	<b>0614 250 23</b>	

**Let op!**  
Bestelt u ook de bijbehorende universele bithouder.



## Bit set

- Met riemclip.
- Verp. per 1.
- Inhoud 16 bits + bithouder.

Bitset 0614 202	
Art. nr.	Omschrijving
0614 175 653	Gleuf 0,8 x 5,5
0614 175 654	Gleuf 1,0 x 6,0
0614 175 656	Gleuf 1,2 x 8,0
0614 176 651	PZD 1
0614 176 652	PZD 2
0614 176 653	PZD 3
0614 312 0	TX 20
0614 312 5	TX 25
0614 313 0	TX 30
0614 511 0	AW 10
0614 512 0	AW 20
0614 512 5	AW 25
0614 513 0	AW 30
0614 514 0	AW 40
0614 176 94	Binnen 6-kant SW4
0614 176 95	Binnen 6-kant SW5
0614 176 702	Bithouder

Bitset 0614 203	
Art. nr.	Omschrijving
0614 175 653	Gleuf 0,8 x 5,5
0614 175 651	PZD 1
0614 175 652	PZD 2
0614 176 653	PZD 3
0614 176 274	PH 1
0614 176 461	PH 2
0614 311 5	TX 15
0614 312 0	TX 20
0614 312 5	TX 25
0614 313 0	TX 30
0614 511 0	AW 10
0614 512 0	AW 20
0614 512 5	AW 25
0614 513 0	AW 30
0614 176 94	Binnen 6-kant SW4
0614 176 95	Binnen 6-kant SW5
0614 176 702	Bithouder

Bitset 0614 204	
Art. nr.	Omschrijving
0614 175 653	Gleuf 0,8 x 5,5
0614 175 654	Gleuf 1,0 x 6,0
0614 175 656	Gleuf 1,2 x 8,0
0614 176 651	PZD 1
0614 176 652	PZD 2
0614 176 653	PZD 3
0614 176 274	PH1
0614 176 461	PH2
0614 176 648	PH3
0614 511 0	AW 10
0614 512 0	AW 20
0614 512 5	AW 25
0614 513 0	AW 30
0614 176 93	Binnen 6-kant SW3
0614 176 94	Binnen 6-kant SW4
0614 176 95	Binnen 6-kant SW5
0614 176 702	Bithouder