

## LASERAFSTANDMETER WDM 3-12



**Compacte en gebruiksvriendelijke laserafstandsmeter voor snelle en betrouwbare metingen. De laatste 10 metingen worden opgeslagen.**

**Art.nr. 5709 300 508**

VE/st. 1

- Multifunctioneel eindstuk met automatische positieherkenning voor het meten vanuit randen, hoeken of gleuven.
- Verlicht display voor duidelijke weergave van meetresultaten.
- Robuuste behuizing – IP 65: stofdicht en beschermd tegen waterstralen.

### Bij levering inbegrepen:

WDM 3-12  
Beschermdende tas  
Polsband  
2 x AAA batterijen  
Gebruikershandleiding  
Veiligheidsinstructies  
Fabriekscertificaat

### Functies:

Afstand meten  
Minimum/maximum  
Oppervlaktmetingen  
Volumemetingen  
Pythagoras functie  
Uitzetfunctie  
Aftrekken/optellen  
Timer

Technische gegevens (volgens ISO 16331-1)	
Laserklasse	Laserklasse 2 in overeenstemming met IEC60825-1-2007
Lasertype	635 nm
Meetbereik	80 m
Meetnauwkeurigheid	±1,0 mm
Levensduur batterijen	tot 5.000 metingen
Display	3-regelig LCD
Achtergrondbelichting	wit LED
Stroomvoorziening	2 x 1,5V AAA
Werktemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Gewicht	164 g
Beschermingsklasse	IP 65
Afmetingen (L x B x H)	127 x 61 x 31 mm
Statief aansluiting	1/4"

