

# MULTILIJNLASER MLL 12



**Volautomatische, zelfnivellerende lijnlaser, ook in combinatie met handontvanger**

**Art.nr. 5709 300 100**

VE/st. 1

### Zelfnivellerend via pendel mechanisme

- Geen na nivellering.
- Ongevoelig voor trillingen en temperatuurswisselingen.

### Lijnen individueel schakelbaar

- Continu 360° laserlijn voor de muur.
- Loodpunt naar beneden.
- 4 x 90° verticale lijnen zichtbaar op de verdiepingvloer en het plafond.

### Hoge kwaliteit fijn instelling

Draaiknop voor de fijn instelling van de laserlijnen.

Technische gegevens	
Laserklasse	Laserklasse 2 m
Lasertype	635 nm en 650 nm bij het loodpunt
Bereik	Tot 20 meter en met ontvanger < 30 meter
Nivelleringsnauwkeurigheid tot 5m	± 2 mm bij 10 meter
Nivelleringsbereik	3,5°
Nauwkeurigheid loodpunt	4 mm / 10 meter
Nauwkeurigheid van de horizontale lijn	2 mm / 10 meter
Nauwkeurigheid van de verticale lijn	2 mm / 10 meter
Batterijen	4 x 1,2 V AA NiMH
Werktemperatuur	0 tot +45°C
Gewicht	2.450 gr
Beschermingsklasse	IP 54
Afmetingen	190 x 150 x 220

Bij levering inbegrepen		
Omschrijving	Art.nr.	VE/st.
Oplader	<b>5709 300 103</b>	1
Batterijen N iMH 1,2 V	<b>0827 312</b>	4
Doelplaat	<b>5709 300 103</b>	1
Kunststof tas	<b>5709 300 101</b>	1
Laser bril	-	1
Snel handleiding	-	1
Bedieningshandleiding	-	1

### Accessoires

Omschrijving	Art.nr.
Ontvanger LRU 13	<b>5709 300 450</b>
Statief 5/8"	<b>0714 649 ...</b>
Wandhouder 5/8"	<b>5709 300 900</b>
Uitschuifbare meetlat	<b>0714 64 425</b>

