

## LASSPRAY ECO



Omschrijving	Inhoud	Art.nr.	VE/st.
Kan	5 ltr	<b>0893 102 10</b>	1
Kraan	-	<b>0891 302 01</b>	
Lasspray Eco	20 ltr	<b>0893 102 20</b>	
REFILLO® spuitbus	400 ml	<b>0891 800 4</b>	
REFILLO® vulstation	-	<b>0891 800</b>	
REFILLOMAT® navul bus	400 ml	<b>0891 881 20</b>	
Pompnevel spuit	1000 ml	<b>0891 503 017</b>	

### Algemene gebruiksaanwijzing

De lasspray moet men altijd zuinig aanbrengen, dit is noodzakelijk om te voorkomen dat er in de lasporieën en bij kritisch en gevoelig staal waterstof insluitingen ontstaan.

Voor het verzinken is het noodzakelijk de lasspray resten met montagekrachtreiniger of een hogedrukreiniger te verwijderen.

**Biologische las beschermings-spray voor aluminium, bouwstaal, non-ferro metalen en roestvast staal.**

**Voorkomt het vastbranden van lasspatten op het werkstuk en in het mondstuk van het lasapparaat.**

- Draagt bij aan een optimale lasbewerking en voorkomt een begin van corrosie.

### Koeleffect

- Door het koeleffect is er sprake van minder verkleuring bij het lassen van roestvast staal.

### Siliconen vrij

- Hierdoor wordt het lakken niet nadelig beïnvloed.

### Bevat natuuridentieke stoffen.

- Bevat geen chloorkool waterstoffen.
- De dunne filmlaag heeft tegelijkertijd een corrosiewerende werking.

### Lasspray resten laten zich makkelijk verwijderen.

- Dit zorgt voor een goede nabewerking, zoals lakken, verzinken enz.

### Refillo® mat

### Absoluut eenvoudig in gebruik zonder brandbaar drijfgas.

- Niet brandbaar.
- Hoge veiligheid.