

HORizontALE ROTATIELASER RL2-14



Speciaal voor buitengebruik. Uiterst robuust en eenvoudig met één knop te bedienen. Zet de bouwlaser op een statief, druk op de knop en de bouwlaser begint zichzelf te nivelleren. Wanneer de laser gaat roteren is deze klaar voor gebruik!

Volgens ISO 16123-6

Zeer hoge nauwkeurigheid, ook bij slechte weersomstandigheden

Behuizing is versterkt met glasvezel

Automatische zelfnivellering

In slechts enkele seconden

Horizontale uitlijning voor binnen- en buitengebruik

Geïntegreerde hoogte stabiliteitscontrole

Geen fouten mogelijk bij wind, zachte ondergronden of een beweging van het statief

Beschermklasse IP67

Complete bescherming tegen stof, vuil en water.

Batterij levensduur 60 uur

Alkaline batterijen

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

Technische gegevens

Art.nr.	5709 300 302
VE	1
Laserklasse	2
Laserreikwijdte	400 m
Meetnauwkeurigheid	1 mm/10 m
Nivelleringsbereik	5°
Beschermklasse	IP67
Batterijtype	Alkaline D-cel (4 stuks)
Opslagtemperatuur	-20 tot +70 °C
Werktemperatuur	-10 tot +50 °C
Afmetingen	195 x 240 x 220 mm
Gewicht incl. batterijen	2,56 kg
Batterij levensduur	circa 60 uur (20 °C)
Statiefschroefdraad	5/8"

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.
Meetbaak	0714 64 425
Bouwstatief vlakke kop 90 tot 170 cm	0714 649 302
Laserontvanger LRU 13	5709 300 450
Laserontvanger LR5-14	5709 300 451
Wandhouder 5/8 inch	5709 300 900

Toepassingsgebieden

- Horizontaal uitlijnen
- Monitoring bij het uitgraven van bouwputten
- Afhangen van plafonds
- Hoogte bepaling

Let op:

Batterijen zijn niet inbegrepen.