

LASERAFSTANDMETER WDM 8-14



De laserafstandsmeter met oneindig veel meetfuncties. Met het digitale richtmerk kan de WDM 8-14 zeer precies meten, zelfs in ongunstige lichtomstandigheden. Ideaal voor buitengebruik!

Art.nr. 5709 300 515

VE/st. 1

- Digitaal richtmerk met 4 x zoom
→ U kunt het gewenste punt altijd aanrichten dankzij het digitale richtmerk op het kleurendisplay, zelfs als de rode laser niet meer zichtbaar is met het blote oog.
- Bluetooth Smart
→ De meetdata kan handig en nauwkeurig worden overgedragen (dankzij de geïntegreerde Bluetooth Smart technology) naar uw smartphone, tablet of laptop. Het is zelfs zeer eenvoudig om afstanden aan foto's toe te voegen.

Technische gegevens (volgens ISO 16331-1)	
Laserklasse	Laserklasse 2 in overeenstemming met IEC60825-1-2007
Lasertype	635 nm
Meetbereik	200 m
Meetnauwkeurigheid	±1,0 mm
Levensduur batterijen	tot 5.000 metingen
Display	4-regelig LCD
Achtergrondbelichting	wit LED
Stroomvoorziening	2 x 1,5V AA
Werktemperatuur	-10°C tot +50°C
Gewicht	198 g
Beschermingsklasse	IP 54
Afmetingen (L x B x H)	143 x 58 x 29 mm

Bij levering inbegrepen:

WDM 8-14
Holster
Koord
Gebruikershandleiding CD
Snel start gids

Funcities:

Afstand meten
Minimum/maximum
Oppervlaktemetingen
Volumemetingen
Driehoekfunctie
Kamerhoekfunctie
Schildersfunctie
Trapeziummetingen
Pythagoras functie
Hellingmetingen
Smart horizontal mode
Dubbele hellingmetingen
Hoogtemeting
Hoogteprofielmetingen
Uitzelfunctie
Aftrekken/optellen
Digitale puntzoeker
Timer
Bluetooth