

ROTATIELASER RL5-14



Speciaal voor binnen- en buiten-gebruik. De met glasvezel versterkte RL5-14 is geschikt voor zowel horizontale als verticale nivelleer werkzaamheden en is uiterst geschikt voor op de bouwplaats.

Volgens ISO 16123-6

Zeer hoge nauwkeurigheid, ook bij slechte weersomstandigheden

Automatische zelfnivellering

In slechts enkele seconden

Afstandsbediening voor het sturen van de laserlijnen

Geïntegreerde hoogte stabiliteitscontrole

Geen fouten mogelijk bij wind, zachte ondergronden of een beweging van het statief

Beschermklasse IP67

Complete bescherming tegen stof, vuil en water.

Inclusief Li-Ion accu

3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten

1 jaar garantie op de accu

Technische gegevens	
Art.nr.	5709 300 305
VE	1
Laserklasse	2
Laserreikwijdte	600 m
Meetnauwkeurigheid	0,75 mm/10 m
Nivelleringsbereik	6°
Beschermklasse	IP67
Accutype	Li-Ion (1 stuk)
Opslagtemperatuur	-20 tot +70 °C
Werktemperatuur	-20 tot +50 °C
Afmetingen	220 x 240 x 220 mm
Gewicht incl. batterijen	2,56 kg
Batterij levensduur (alkaline)	circa 60 uur (20 °C)
Accu werkuren	circa 40 uur (20 °C)
Statiefschroefdraad	5/8"

Bij levering inbegrepen			
5709 300 305	Omschrijving	Art.nr.	VE
	Afstandsbediening	5709 300 306	1
	Accu Li-Ion 12V	5709 300 902	

Toebehoren	
Omschrijving	Art.nr.
Bodembeugel	0714 640 127
Meetbaak	0714 64 425
Aluminium telescopisch statief 105 tot 290 cm	0714 649 303
Laserontvanger LR5-14	5709 300 451
Wandhouder 5/8 inch	5709 300 900

Toepassingsgebieden

- Hoogte bepaling
- Horizontale/verticale uitlijning
- Uitzetten van rechte hoeken
- Monitoring bij het uitgraven van bouwputten
- Uitruchten van tussenwanden
- Afhangen van plafonds
- Accuraat uitlijnen vanaf een referentiepunt/laadpunt
- Bekistingen