






**Zebra - wkrętak z sześciokątnym zakończeniem rękojeści, zapobiegającej staczaniu się wkrętaka z powierzchni płaskich; w części roboczej sześciokąt umożliwiający pokręcanie przy pomocy kluczy płaskich.  
Wkrętaki nie są przeznaczone do pobijania.**



### Wkrętak długi do wkrętów z nacięciem prostym.

- Sześciokątna klinga wraz z umocowaniem na klucz.
- Część robocza - chromowane matowo.
- Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380 "Black Point".

\*-wkrętak nie do pobijania, bez sześciokąta do pokręcania kluczem płaskim.




 mm		 mm	 cal	Art. nr		
0,6 x 3,5	75	83/27	4/-	1/8 x 3 1/16	<b>A0613 421 035*</b>	1
0,8 x 4,0	90	96/31	5/8	5/32 x 3 5/8	<b>A0613 421 004</b>	
1,0 x 5,5	100	96/31	5/8	7/32 x 4	<b>A0613 421 055</b>	
1,2 x 6,5	125	106/35	6/10	1/4 x 5	<b>A0613 421 065</b>	
1,6 x 8,0	150	114/38	8/13	5/16 x 6	<b>A0613 421 08</b>	
1,6 x 10,0	175	114/38	8/13	3/8 x 7	<b>A0613 421 10</b>	
2,0 x 12,0	200	120/40,5	10/16	1/2 x 8	<b>A0613 421 12</b>	



### Wkrętak do wkrętów z nacięciem krzyżowym Phillips (PH)

- Sześciokątna klinga wraz z umocowaniem na klucz.
- Część robocza - chromowane matowo.
- końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380 "Black Point".

\*- z białym chwytem do wkrętaków

 PH		 mm	 cal	Art. nr		
H1	80	96/31	5/8	31/8	<b>A0613 422 1</b>	1
H2	100	106/35	6/10	4	<b>A0613 422 2*</b>	
H3	150	114/38	8/13	6	<b>A0613 422 3</b>	
H4	200	120/40,5	10/16	8	<b>A0613 422 4</b>	