

## CONJUNTO DE LÂMINAS STARLOCK



**STARLOCK**

**Conjunto de iniciação com lâminas Starlock em caixa prática para processar uma grande variedade de materiais nos estaleiros de construção.**

### Compatibilidade absoluta

Adequadas para multicortadoras com encaixe Starlock, Starlock Plus e Starlock Max.

### Para várias profundidades de corte

As lâminas incluídas no conjunto permitem uma profundidade de corte de 40-50 mm.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Art.-Nr.</b>                 | <b>0696 121 000</b> |
| <b>Qt./Emb.</b>                 | 1                   |
| <b>Tipo de encaixe</b>          | Starlock            |
| <b>Nr. de peças do conjunto</b> | 5                   |

| Incluído no Art.-Nr. | Descrição   | Art.-Nr.            | Qt./Emb. |
|----------------------|---|---------------------|----------|
| <b>0696 121 000</b>  | Lâmina Starlock, dente duplo, profundidade de corte 50 mm; largura do corte 32 mm                 | <b>0696 121 110</b> | 1        |
|                      | Lâmina Starlock em metal duro, dente simples, profundidade de corte 40 mm; largura do corte 32 mm | <b>0696 121 220</b> | 1        |
|                      | Lâmina Starlock, dente simples, profundidade de corte 50 mm; largura do corte 32 mm               | <b>0696 121 410</b> | 1        |
|                      | Lâmina Starlock, dente simples, profundidade de corte 40 mm; largura do corte 65 mm               | <b>0696 121 411</b> | 1        |
|                      | Lâmina redonda Starlock, Ø 85 mm  | <b>0696 121 412</b> | 1        |

## CONJUNTO DE LÂMINAS STARLOCK MAX



**STARLOCK MAX**

**Conjunto de iniciação com lâminas Starlock Max em caixa prática para processar uma grande variedade de materiais nos estaleiros de construção.**

### Compatibilidade absoluta

Adequadas para multicortadoras com encaixe Starlock Max.

### Para várias profundidades de corte

As lâminas incluídas no conjunto permitem uma profundidade de corte de 45-70 mm

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Art.-Nr.</b>                 | <b>0696 123 000</b> |
| <b>Qt./Emb.</b>                 | 1                   |
| <b>Tipo de encaixe</b>          | Starlock Max        |
| <b>Nr. de peças do conjunto</b> | 3.                  |

| Incluído no Art.-Nr. | Descrição  | Art.-Nr.            | Qt./Emb. |
|----------------------|--|---------------------|----------|
| <b>0696 123 000</b>  | Lâmina Starlock Max, dente simples, comprimento 70 mm; largura 52 mm | <b>0696 123 110</b> | 1        |
|                      | Lâmina Starlock Max, dente simples, comprimento 70 mm; largura 32 mm | <b>0696 123 120</b> | 1        |
|                      | Lâmina Starlock Max, lâmina redonda, Ø 145 mm                        | <b>0696 123 312</b> | 1        |