













Visão geral de bits Torx

Tamanho original	Tamanho A max mm	Tamanho Torx	Descrição	Diâmetro	Comprimento	Partes	Quantidade
		1/4"	Torx	1/4"	C = 25 mm	0614 ...	Qt.: 1/10
		1/4"	Torx com furo interior para parafusos de segurança	1/4"	C = 25 mm	0614 ...	Qt.: 5
		5/16"	Torx	1/4"	C = 50 mm	0614 ...	Qt.: 1/5
		1/4"	Torx Würth, Bosch, Skil, Ingersoll, Hitachi, Black & Decker, AEG, Metabo, Makita, Deprag, Elu, Atlas-Copco	1/4"	C = 70 mm	0614 ...	Qt.: 1/5
		1/4"	Torx Equipamento para aparafusadora VSG 219 Würth	1/4"	C = 70 mm	0614 ...	Qt.: 5
		7 mm	Torx Würth, Fein, Baler, AEG	7 mm	L = 70 mm	0614 ...	Qt.: 1/5
		5/16"	Torx	5/16"	C = 100 mm	0614 ...	VE: 5
			Torx Angular			0695 ...	Qt.: 1/12
		1/4"	Bit Torx Chave de Fendas	1/4"	C = 32 mm	0715 ...	Qt.: 1/10
		3/8"	Bit Torx Chave de Fendas	3/8"	C = 50 mm	0715 ...	Qt.: 1/10
		1/2"	Bit Torx Chave de Fendas	1/2"	C = 60 mm	0715 ...	Qt.: 1/10
		1/2"	Bit Torx Power Chave de Fendas	1/2"	C = 40 mm	0715 ...	Qt.: 1
	1,20	TX 6					
	1,99	TX 7					
	2,31	TX 8					
	2,50	TX 9					
	2,74	TX 10					
	3,27	TX 15					
	3,86	TX 20					
	4,43	TX 25					
	4,99	TX 27					
	5,52	TX 30					
	6,65	TX 40					
	7,82	TX 45					
	8,83	TX 50					
	11,22	TX 55					
	13,25	TX 60					