

# RETIFICADORA PNEUMÁTICA



Retificadora desenvolvida especialmente para aplicações mais difíceis (p.ex. trabalhos de rebarbar), com elevadas reservas de energia.

**DSG 22 Power**  
Modelo direito  
1. Art.-Nr. 0703 234 0

**DSG 25**  
Modelo direito  
2. Art.-Nr. 0703 230 0

Retificadora prática de longa duração com controlo de velocidade sem ferramenta e punho revestido a borracha para maior conforto.

**DSW 22**  
Modelo angular  
3. Art.-Nr. 0703 231 0

Equipada com			
Descrição	Unid.	Art.-Nr.	Qt/Em
Retificadora pneumática DSG 22 Power	1	<b>0703 234 X</b>	1
Chave de boca combinada SW 14/19	1	<b>0709 234 027</b>	1
Chave de boca combinada SW 14/19	1	<b>0709 234 028</b>	1

Equipada com			
Descrição	Unid.	Art.-Nr.	Qt/Em
Retificadora pneumática DSG 25 / DSW 22	1	<b>0703 230 X / 0703 231 X</b>	1
Chave de boca combinada SW 11/17	1	<b>0709 230 027</b>	2

Dados técnicos									
Tipo	Bucha Ø mm	Velocidade min. <sup>-1</sup>	Peso kg	Dimensões (c x l x a) mm	Ø consumo de ar l/min.	Potência de saída Watt	Rosca de ligação	Ø min. da mangueira mm	Art.-Nr.
DSG 22 Power	6	22.000	0,7	180 x 45 x 65	113	373	R 1/4"	8	<b>0703 234 0</b>
DSG 25	6	25.000	0,4	158 x 38 x 60	113	224	R 1/4"	8	<b>0703 230 0</b>
DSW 22	6	22.000	0,5	158 x 38 x 75	113	224	R 1/4"	8	<b>0703 231 0</b>

## Produtos complementares



## Punho de borracha.

Para maior conforto.

## Modelo leve e compacto.

Garante um trabalho sem esforço e baixas vibrações.

## Ligação de ar comprimido orientável.

Sem torção da mangueira de ligação.

## 2 anos de garantia.

Contra defeitos de fabrico e material.

Disponível na gestão de frota ORSY® fleet.

Acessórios		
Descrição	Art.-Nr.	Qt/Em
Racord macho R 1/4" em aço niquelado	<b>0699 100 614</b>	3
Lubrificador pequeno	<b>0699 070 314</b>	1
Óleo especial para ferramentas pneumáticas (1 l)	<b>0893 050 5</b>	1
Bucha de aperto 3 mm	<b>0709 230 124</b>	1

Quando a máquina é usada regularmente, deve acrescentar diariamente, um pouco de óleo através da alimentação do ar comprimido. O uso dum lubrificador de óleo é recomendado.