

LINHA DE VIDA

CE
0123



Fig. 1



Fig. 2



Comprimento m	Peso gr.	Art.-Nr.	Qt./Emb.
20	3700	0899 032 960	1

Instruções de aplicação:

Fixar a parte mais curta ao ponto de ancoragem.

Fixar a parte mais longa ao segundo ponto de ancoragem.

Colocar a linha de vida em tensão com o roquete.

A cinta deverá enrolar no mínimo 3 vezes no tensor e ter um excedente de no mínimo 30 cm.

Antes de utilizar verificar se os ganchos estão fechados e correctamente fixos e se a cinta está em tensão.

Nota: Apenas colocar a linha de vida em tensão manualmente com recurso ao roquete.

A linha deverá estar o mais tensa possível.

Importante:

Antes de qualquer utilização, leia o manual de instruções.

Efectue sempre uma verificação visual do equipamento antes de qualquer utilização. Em caso de dúvidas sobre as suas condições de utilização, substitua-o imediatamente.

Em caso de queda, não utilize novamente o equipamento sem que este seja verificado por uma entidade competente.

EPI CAT. III
EN 795 B

Linha de vida temporária

Linha de vida para trabalhos horizontais. Transportável e amovível para fácil aplicação.

Regulável e extensível até 20m.

Cinta de poliéster de 35mm.

Deverá ser utilizada com um absorvedor de energia.

Prática e versátil

Com 2 ganchos giratórios para impedir a torção da cinta e facilitar a sua colocação. Com tensor de roquete para colocar facilmente a cinta em tensão.

Fornecido com 2 cintas de ancoragem de 1,5 m

Para facilitar a aplicação da linha de vida. Cintas com uma resistência de 30 kN para maior resistência.

Reforçadas para resistir ao contacto com arestas (Fig. 1).

Com bolsa de transporte e armazenamento

Cozida à cinta (Fig. 2).

Adequada para até 2 utilizadores

Para utilização profissional em protecção antiqueda