

# Wibos Junior

## Mecanismo de transmissão angular

- Ideal para locais pouco acessíveis.
- Para aparafusar e furar (0,4–6 mm).
- Fixação de bit magnética.
- Multiplicador planetário 90°.
- Engrenagem endurecida resistente ao desgaste.
- Com alavanca.

- Não é indicado para aplicar em máquinas (por ex. aparafusadora a bateria)

## Conjunto de Cabeças de Plástico, 11 peças

**Art.-Nr. 0713 92 05**

Qt./Emb. 1



### Conteúdo:

Descrição	Dimensões	Art.-Nr.	
Wibos Junior cabeça plástica	Comprim. 135 mm	<b>0713 92 06</b>	1
Cabo Zebra	Comprim. 115 mm	<b>0613 473 1</b>	
Bits 1/4" Comprimento 25 mm	0,8 x 5,5	<b>0614 175 653</b>	
	1,0 x 6,0	<b>0614 175 654</b>	
	1,2 x 6,5	<b>0614 175 655</b>	
	PH 1	<b>0614 176 274</b>	
	PH 2	<b>0614 176 461</b>	
	PH 3	<b>0614 176 648</b>	
	PZ 1	<b>0614 176 651</b>	
	PZ 2	<b>0614 176 652</b>	
	PZ 3	<b>0614 176 653</b>	

## Cabeça Metálica

- Cromado a preto.
- Modelo robusto.

- Não é indicado para aplicar em máquinas (por ex. aparafusadora a bateria)



Descrição	Dimensões	Art.-Nr.	
Wibos Junior cabeça metálica	Comprim. 130 mm	<b>0713 92 07</b>	1
Cabo Zebra	Comprim. 115 mm	<b>0613 473 1</b>	

## Acessórios

### Bucha porta-brocas

Ø 0,4–6 mm, 1/4", sextavada.

**Art.-Nr. 0713 92 04**

Qt./Emb. 1

