

# Fichas de borracha tipo "Schuko"



## Características:




- Em borracha rígida, ideal para situações que requerem uma boa resistência mecânica.
- Fácil montagem e desmontagem.

## Dados Técnicos:

- Para cabos de diâmetros de 0,75 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Temperatura de utilização de -40°C a +120°C.
- Boa resistência aos raios ultra-violeta.
- Boa resistência a agentes químicos.
- Livre de halogéneo.

Índice de proteção: IP 44

De acordo com as normas: IEC 60884-1 e VDE 0620-1

	Descrição	Características	A	V	Art.-Nr.	Qt./Emb.
	Ficha de borracha macho		16	250	<b>0969 300 201</b>	1/30
	Tomada simples de borracha com tampa de mola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membrana de vedação.</li> <li>• Sistema de bloqueio do cabo.</li> </ul>			<b>0969 301 221</b>	1/20
	Tomada tripla de borracha com tampa de mola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartimento de conexão separado, facilitando a montagem.</li> <li>• Sistema de bloqueio do cabo.</li> </ul>			<b>0969 303 201</b>	1/5

## Estrutura da ficha

