




Conjunto chaves de fenda em suporte de chapa de aço com furos para pendurar na parede



Conjunto chaves de fenda

Corpo sextavado integral com chave hexagonal para o ramo automóvel e metalúrgico




Art. Nr. 613 940 81

 mm	Art. Nr.		Art. Nr.	
1.0 x 5.5 x 100	613 321 055	H 1	613 322 1	1
1.2 x 7.0 x 125	613 321 07	H 2	613 322 2	
1.6 x 9.0 x 150	613 321 09	H 3	613 322 3	
1.0 x 5.5 x 25 (curto)	613 251 05	H 2	613 252 2 (curto)	

Conjunto chaves de fenda

Corpo sextavado integral com chave hexagonal para o ramo madeira




Art. Nr. 613 940 82

 mm	Art. Nr.		Art. Nr.	
0.6 x 3.5 x 75	613 421 035	Z 1	613 423 1	1
1.0 x 5.5 x 100	613 421 055	Z 2	613 423 2	
1.2 x 6.5 x 125	613 421 065	Z 3	613 423 3	
1.0 x 5.5 x 25 (curto)	613 251 05	Furador	613 230 92	

Conjunto chaves de fenda

Corpo redondo para o ramo madeira




Art. Nr. 613 940 83

	Art. Nr.		Art. Nr.	
AW 10	613 437 10	AW 10	613 217 10 (curto)	1
AW 20	613 437 20	AW 20	613 217 20 (curto)	
AW 25	613 437 25	Furador com bico	613 230 91	
AW 30	613 437 30	Furador	613 230 92	

Conjunto chaves de fenda

Corpo sextavado com chave hexagonal para o ramo metalúrgico

Art. Nr. 613 940 84

 mm	Art. Nr.		Art. Nr.	
0.6 x 3.5 x 75	613 421 035	H 1	613 422 1	1
1.0 x 5.5 x 100	613 421 055	H 2	613 422 2	
1.6 x 8.0 x 150	613 421 08	SW 4	613 415 04	
SW 6	613 415 06	SW 5	613 415 05	