

## ADAPTADOR PARA TUBO REDONDO

Para usar com polidora,  
Art.-Nr. 0702 453 0 e rebarbadora de  
rotação variável de 500-7.500 min<sup>-1</sup>.  
Para lixar, acetinar, despolir, limpar,  
polir, alisar, desenferrujar e decapar

tubos redondos, balaústradas,  
corrimões, curvas e tubos com diâmetro  
de 8-250 mm.

### RBS 650

Completo em mala Orsy 200 com cintas de  
lixa

Art.-Nr. 0673 200



### Corpo / Braço

Este design permite trabalhar em áreas de difícil  
acesso tais como corrimões montados (4 cm  
distância da parede).

Pequeno ângulo de ataque para temperaturas  
baixas e menor aquecimento do material.  
Desbaste da soldadura (cordão). Acabamento  
rápido e preciso da soldadura ao diâmetro do  
tubo.

Tratamento de materiais redondos com diâmetro  
de 8-250 mm.

Tratamento fácil de tubos.

Extremamente cómodo e leve.

### Roletes

As partes laterais fixas dos roletes com Ø aprox.  
1 mm não danificam o tubo (riscos). Em raios  
muito pequenos os discos fixos servem como  
apoio para guiar a cinta de lixa à volta do raio.

As ranhuras de guia dos roletes permitem lixar em  
raios muito apertados sem deixar escorregar a  
cinta. (Se a máquina estiver correctamente  
posicionada 90° em relação à peça).

Fitas com duas larguras diferentes:  
15 e 35 mm.

Rolamento de esferas protegido contra o pó.

### Tambor de transmissão

Tambor de alta qualidade, leve, fabricado em  
POM C (polioximetileno) numa só peça para  
garantir um movimento extremamente suave.

Modelo levemente convexo. Óptima centragem  
da cinta de lixa.

Revestimento de borracha extremamente durável  
e resistente ao calor. Óptima transmissão de  
força para a cinta de lixa.

Fornecimento				
Descrição	Dimensões mm	Grão/Modelo/Cor	Art.-Nr.	UE
Adaptador para tubo redondo RBS 650	-	-	<b>0673 20</b>	1
ZEBRA® Cintas de lixa de grão cerâmico	35 x 650	40	<b>0673 408 004</b>	1
	35 x 650	60	<b>0673 408 006</b>	1
	35 x 650	80	<b>0673 408 008</b>	1
	35 x 650	120	<b>0673 408 012</b>	1
ZEBRA® Cintas de lixa Trizact® *	35 x 650	120 (A160)	<b>0673 508 012</b>	1
	35 x 650	220 (A100)	<b>0673 508 022</b>	1
	35 x 650	280 (A65)	<b>0673 508 028</b>	1
	35 x 650	400 (A45)	<b>0673 508 040</b>	1
Cintas de lixa de velo	35 x 650	100/grosso/castanho	<b>0673 608 010</b>	1
	35 x 650	180/médio/cast. averm.	<b>0673 608 018</b>	1
	35 x 650	280/fino/azul	<b>0673 608 028</b>	1
	35 x 650	400/muito fino/cinzentos	<b>0673 608 040</b>	1
ZEBRA® Cintas de lixa de grão cerâmico	15 x 650	80	<b>0673 409 008</b>	1
	15 x 650	120	<b>0673 409 012</b>	1
Mala Orsy 200	-	-	<b>0955 251 0</b>	1

\* Marca da firma 3M



Lixar raios muito apertados



Discos como apoio para guiar a cinta.



Pouca distância da parede