

REBARBADORA EWS 10-125 COMPACT



Rebarbadora compacta de 1.000 Watt. com o corpo mais estreito da sua classe de potência para um trabalho ergonómico perfeito sem cansaço. Ideal para trabalhos de desbaste e corte ligeiros e médios, p.ex. rebarbar.

Electrónica constante

Permite um trabalho rápido porque a velocidade permanece constante mesmo em situações de maior esforço.

Protecção contra arranque acidental

Após falha de energia a rebarbadora não arranca involuntariamente, reduzindo consideravelmente o risco de lesões.

Protecção contra sobrecarga e arranque suave

Aumenta a vida útil e a segurança da máquina.

Protecção anti-recuo

A máquina não recua se o disco bloquear repentinamente. Isto garante uma elevada protecção do utilizador e o trabalho pode ser rapidamente retomado.

Resguardo de protecção de ajuste rápido

Permite um ajuste rápido do resguardo sem ferramenta.

2 anos de garantia

Contra defeitos de fabrico e material

Art.-Nr.	5707 003 0
Qt.	1
Tensão min./max.	220 / 240 V/AC
Frequência min./max.	50 / 60 Hz
Classe de protecção	Classe de protecção II / Isolamento de protecção
Potência de consumo	1000 W
Potência de trabalho	590 W
Rotações máximas em vazio	10500 RPM
Tipo de rosca x diâmetro da rosca do veio	M 14 mm
Diâmetro máximo do disco de corte	125 mm
Peso da máquina	2,1 kg
Comprimento do cabo	4 m

Incluído no Art.-Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt.
5707 003 0	Punho adicional	0708 414 037	1
	Porca de aperto	0708 445 031	1
	Chave de aperto	5807 001 036	1
	Resguardo de protecção	5807 003 014	1

Complemento para Art.-Nr.:	Descrição	Art.-Nr.
5707 003 0	Disco de lamelas	0578 812 540
	Disco de rebarbar para aço	0669 161 256
	Disco de corte Longlife	0670 101 252
	Disco de corte diamante azulejos	5527 130 125

Nota

Disponível na gestão de frota ORSYfleet.