

ELEKTRİKLİ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNESİ EWS 7-125 BASIC



Art.-Nr.	5707 012 0
Amb./Ad.	1
Nominal voltaj	230 V/AC
Min. / Maks. frekans	50 / 60 Hz
Koruma sınıfı	Schutzklasse II / Schutzisolierung
Güç girişi	720 W
Güç çıkışı	300 W
Maks. rölanti devir sayısı	11.000 rpm
Bağlantı pim çapı	M 14 mm
Maks. disk çapı	125 mm
Ağırlık	1,8 kg
Kablo uzunluğu	4 m

Karton kutuda

Teslimat kapsamı Art.-Nr.	Tanım	Art.-Nr.	Adet
5707 012 0	Koruma siperi	0708 236 001	1
	İlave sap	0708 471 027	1
	Emniyet somunu	0708 480 057	1
	Emniyet flanşı	0708 480 059	1
	Somun anahtarı	5807 008 028	1

720 Watt gücünde, 125 mm koruma başlıklı taşlama makinesi. Özellikle hafif taşlama ve kesme işleri için uygundur.

Hafif ve kullanışlı

Kendi güç sınıfında en küçük tutma gövdesi çapına sahip (176 mm) ve sadece 1,8 kg ağırlığındadır. Elde rahatlıkla tutulabildiği için yorulmadan uzun süreli çalışılabilir.

Dar alanlarda kullanımı kolay

Küçük dişli kafası sayesinde ulaşılması zor alanlarda kullanılabilir.

Yeniden başlatma koruması

Ani güç kesintisi sonrasında makine yeniden başlatılmaz ve büyük ölçüde yaralanma tehlikesini azaltır.

Uzun ömürlü

Özel olarak tasarlanmış hava kanalları sayesinde motor soğutulur. Otomatik kapatma özellikli kömür sistemi motoru korur ve böylece uzun ömürlü olmasını sağlar.

Dönme önleyici koruma siperi

Kullanıcıya yüksek koruma sağlar.