

Isıyla Daralan İnce Makaronlar

İşleme

- Makaronların iç çapı, serbest büzülmesinden sonra, sarılacak parçanın çapından sadece az bir miktar küçük olacak şekilde seçilmelidir (yakl. %10–15).
- Esnek sarma hortumunun uzatılmasında kesme kenarlarının düz olmasına dikkat edilmelidir.
- Bir ısıtma cihazı yardımıyla (örn. sıcak hava fanı Art.-Nr. 0702 203 0) esnek sarma hortumu ortadan başlayarak büzülmelidir.
- İdeal büzülme sıcaklığı (bakınız tablolar) dikkate alınmalıdır. Bu kısa bir büzme süresi için önemlidir. Würth Esnek sarma hortumları, sarılan

parçalar sadece önemsiz bir miktar ısınacak kadar çabuk büzülürler.

- İçten yapışkanlı makaronlarda eriyen iç tabaka az miktarda uç kısımlardan dışa taşabilir.



Tip	İç Ø mm	Tam büzülme sonunda ölçüler		Art.-Nr.	VE/St. U= 100 mm
		İç Ø mm	Cidar kalınl. yakl. mm		
2,4 / 1,2	2,4	1,2	0,51	0771 002 40	50
3,2 / 1,6	3,2	1,6	0,51	0771 003 20	
4,8 / 2,4	4,8	2,4	0,51	0771 004 80	
6,4 / 3,2	6,4	3,2	0,64	0771 006 40	
9,5 / 4,8	9,5	4,8	0,64	0771 009 50	25
12,7 / 6,4	12,7	6,4	0,64	0771 012 70	
19,0 / 9,5	19,0	9,5	0,76	0771 019 00	
25,4 / 12,7	25,4	12,7	0,89	0771 025 40	

Isıyla Daralan Makaronlar, Siyah

Büzülme oranı 2:1 içi yapışkansız

- Yüksek performanslı, esnek, çok amaçlı sarma hortumu.
- Alev itici.
- İyi ile pek iyi arası bastırılabilirlik.
- İyi elektriksel kimyasal ve fiziksel özellikler.
- Kullanım alanı: elektrik izolasyonu, mekanik koruma, işaretleme, bağlama, çekme yükünü alma ve korozyon koruma olarak.

Teknik bilgiler

Büzülme oranı	2:1
Sıcaklık kullanım aralığı	-55°C ile +135°C arası
Büzülme sıcaklığı	+90°C ile +200°C arası
Büzülmeden sonra uzunluk değişimi	yakl. ± 10%
Elektrik yalıtım dayanımı	20 kV/mm dak
Sertifika	UL 224



İçerik

Isıyla daralan makaron 2:1, siyah, içi yapışkansız

İç Ø büzülmeden önce mm	İç Ø n. Schr. mm	Art.-Nr.	Sayı Adet
2,4	1,2	0771 002 40	20
3,2	1,6	0771 003 20	
4,8	2,4	0771 004 80	
6,4	3,2	0771 006 40	
9,5	4,8	0771 009 50	10
12,7	6,4	0771 012 70	
19,0	9,5	0771 019 00	
25,4	12,7	0771 025 40	

Set

100 mm lik uzunluk başına 8 boyut = 130 parça, çakmak dahil

Art.-Nr. 0964 771 0
Amb./Ad. 1