

## AKÜ TEST CİHAZI (YAZICILI)



**Art.-Nr. 0964 772 800**

Gücü 2 ile 200 Ah arasında olan, entegre edilmiş termik yazıcısı bulunan start akümülatörünün kolay, hızlı ve hassas test edilmesi için akıllı akümülatör ve şarj sistemi test cihazı. Garanti ve tazminat işlemlerinin yürütülmesi için çok önemli.

### Kullanım alanları:

- 6V / 12V akümülatörlerinin kontrol edilmesi
- 12V / 24V şarj sistemlerinin kontrol edilmesi
- Akümülatörün genel durumunun (SOC), şarj durumunun (SOH), soğuk akımın (CCA), çalışma geriliminin ve diyor üst dalgalanmasının kontrol edilmesi

### Ürün özellikleri:

- Piyasada bulunan bütün akümülatörlerin test edilebilir
- VRLA - GEL/AGM ve sıvılı akümülatörler
- Yanlış kutup bağlamaya karşı koruma
- Kutup başı kısaçklarının bağlanması esnasındaki kazaları önler
- Akümülatörün sökülmesi gerekli değildir.
- Asgari çalışma mesaisi
- Akümülatör gücünün kontrolü anında yapılır
- Akümülatör testleri müşterinin huzurunda yürütülebilir ve alınması gerekli olan önlemler anında kararlaştırılabilir
- 1,5V değerinden itibaren gerilim ölçümü
- Aşırı deşarj olmuş akümülatörlerde de 1,5V'a kadar kullanılabilir
- Entegre edilmiş termik yazıcı
- Mürekkep şeridi değiştirmeye gerek yoktur
- Çok sayıda baskı yapılması mümkün
- Akümülatör testi belgelenebilir
- Kendi enerji kaynağı kullanılır
- Test işlemi akümülatörün şarj durumunu etkilemez
- 16 haneli LCD ekranın arka planı aydınlatılmış
- Ekranın ortamın aydınlatma durumuna göre ayarı mümkün
- Çok dilli menü düzeni ve baskı olanağı (GB/F/ES/D/I/PT/JAP)
- Saat/Tarih ayarlanabilir
- Cihaz test kriterlerine ve test süresine otomatik olarak uyum sağlar
- Kullanım hataları önlenir.
- Akümülatör durumu "İYİ & DERECEDE BAŞARILI", ARIZALI/DEĞİŞTİRİLMELİDİR veya "HÜCRE ARIZALI" olarak gösterilir
- Kesin ve anlaşılır test sonucu
- Yanlış yoruma neden olmaz

Teslimat kapsamı		
Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
1 Akü Test Cihazı (Yazıcı)	0772 800	1
4 Alkalik kalem pil	0827 02	1
6 rulo yazıcı termik kağıdı	0764 97 002	1
1 Muhafaza çantası Orsy 200 ve çok dilli kullanım kılavuzu		

### Teknik bilgiler:

**Test standartları:** SAE / EN / IEC / DIN / JIS

### Test aralığı:

40 - 2000 CCA	(SAE)
40 - 2100 CCA	(EN)
30 - 1500 CCA	(IEC)
25 - 1300 CCA	(DIN)

### Ölçme toleransı:

+/- 5% soğuk akım (CCA)  
+/- 0,05 V

### Enerji beslemesi:

4x1,5V alkalik pil Tip LR6 - AA  
(yakl. 500 baskı için)

### Kullanım sıcaklığı aralığı:

0 ile 50 °C arası

### Boyut:

250 x 135 x 65 mm

### Kablo uzunluğu:

ca. 1,7 m

### Ağırlık:

1000 g

