

SOMUNLU PERÇİN PENSESİ HES 412



M4 - M12 arası somunlu perçinler için.

Art.-Nr. 5964 094 803

- Somunlu ve civatalı perçinlerle çalışma için hızlı adaptör değiştirme sistemi.
- Adaptör ölçülerinin daha kolay tespit edilmesini sağlayan renkli ve yazılı kodlama sistemi.
- İki bileşenden oluşan kaymaz saplı, toz boya kaplamalı, yüksek mukavemetli somunlu perçin pensesi.
- Perçinleme işleminde minimum efor gerektirir, kullanıcıyı yormaz.
- Zor ulaşılan alanlarda bile rahatlıkla kullanılır.
- Somunlu perçinin ilerleme aşaması çalışma sırasında görülebilir.
- Alüminyum ve çelikten üretilmiş somunlu ve civatalı perçinlerle kullanılabilir.
- Tüm set, sert sünger hazneli, kullanışlı ve sağlam sistem çantası içinde teslim edilir.

Tanım	Görüntü	Art.-Nr.
Manuel perçin pensesi		0948 900
Kontra somunlu ağız adaptörü M4		0949 919
Kontra somunlu ağız adaptörü M5		0949 920
Kontra somunlu ağız adaptörü M6		0949 921
Kontra somunlu ağız adaptörü M8		0949 922
Kontra somunlu ağız adaptörü M10		0949 923
Kontra somunlu ağız adaptörü M12		0949 924
Dişli mandren M4		0949 904
Dişli mandren M5		0949 905
Dişli mandren M6		0949 906
Dişli mandren M8		0949 908
Dişli mandren M10		0949 910
Dişli mandren M12		0949 912
Dişli kovan M5		0949 915
Dişli kovan M6		0949 916
Dişli kovan M8		0949 918



Adaptör üzerinde metrik ölçü göstergesi