

# Yeşil Sıvı Conta



**Flanşların ve aralığı azami 0,3 mm'ye kadar olan yüzeylerin sızdırmaz hale getirilmesi için kullanılır.**

**Katı contaların yerine kullanılabilir. Özellikle karmaşık döküm kısımları, dar aralıklar ve düz yüzeyler gibi iyi yayılma gerektiren kullanımlar için uygundur.**

► Düşük viskozite.

**Avantajınız:**

● Kolay sökülebilir.

Hacim	Art.-Nr.	Amb./Ad.
50 g	<b>0893 573 050</b>	1
250 g	<b>0893 573 250</b>	

## Fiziksel Özellikler (sıvı halde)

Kimyasal Karakteristik	Dimetakrilasitester
Renk	yeşil
Viskozite 25°C Brookfield (RVT/RVT/HB)	40000–60000 mPas (mil dev/dak: 6/2,5) 15000–25000 mPas (mil dev/dak: 6/20)
Yoğunluk	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Yanma noktası	> 100°C
Depolama süresi	Oda sıcaklığında 1 yıl

## Fiziksel Özellikler (katı halde)

Elle tutulabilirlik	15–30 dakika
Fonksiyonunu yerine getirme	3–6 saat
Nihai sertleşme	6–24 saat
Kopma momenti	8–10 Nm (M10)
Tekrar döndürme momenti	3–5 Nm (M10)
Basınç kırılma dayanıkl. (DIN 54452)	4–6 N/mm <sup>2</sup>
Çekme kopma momenti	2–4 N/mm <sup>2</sup> (ASTM-D-2095)
Darbe kesme momenti	2–4 Nmm/mm <sup>2</sup> (ASTM-D-950)
Çalışma sıcaklığı	–55°C'den +150°C'ye kadar