



# PTFE Beyaz Bant

## Kullanım alanı

Vidalı bağlantıların sızdırmazlığı için.

Tanım	Gen. mm	Uzunl. m	Kalınlık mm	Yüzey birimi kütlesi g/m <sup>2</sup>	DVGW- kontrollü	Yeri	Art.-Nr.	Amb./Ad.
PTFE-Beyaz bant FRp	12	12	0,1	60	x	İnce diş (DN ≤ 10)	<b>0985 030 160</b>	
PTFE-Beyaz bant GRp	12	12	0,1	100	x	Kaba diş (10 < DN ≤ 50)	<b>0985 030 161</b>	10
PTFE-Beyaz bant	12	12	0,08	25	–	–	<b>0985 030 165</b>	

## Avantajlar

- DVGW kontrollü (Kalınlık 0,1 mm) DIN EN 751/3 (97) ve DIN 30660 (99) uyarınca.
- Tahriş edici bütün ortamlara karşı dayanıklı.
- Sıcaklığa dayanıklılık\* –240°C ile +240°C arası.
- Basınca dayanıklılık\* 25 bar'a kadar.
- Yapışmaz ve kabarmaz.
- Böylece dişin sıkışıp kalmasını önler.
- Dişli bağlantının doğrultulmasına, buna sınırlı olarak bir miktar geri döndürme de dahildir izin verilir.

\* Sıcaklık ve basınç birbirine bağlı olduğundan maksimum değerlerle eş zamanlı yükleme mümkün değildir. Ayrıca veriler kullanılan ortamlara bağlıdır. Bundan dolayı bu veriler uygulama olanaklarının çok sayıda olması dolayısıyla sadece kılavuz değer olarak alınabilir (bkz. DVGW ruhsatları).