



Ahşap Spiral Matkap Ucu HSS

1/4" bits uç girişli DIN 3126 Form C

Yüksek kaliteli taşlanmış matkap ucu, yüksek performanslı hızlı işlem çeliğinden (HSS) 100 Cr6 imal edilmiş, masif ahşap, tutkallı ahşap, MDF ve sunta levhalarda universal uygulamalar için tasarlanmıştır. Hassasiyet ve dayanım süresi bakımından en yüksek talepleri karşılar. Bit tutucu Art.-Nr. 0614 176 760 ile birlikte özel olarak el matkap makinelerinde kullanılır.

Art.-Nr. 0650 00. ... (bakınız teslimat tablosu)

Son derece dar toleranslarla üretilmiş, yüzeyler ve profilli kısımlar hassas olarak tanımlanmıştır.

Avantajınız:

- Kusursuz delme davranışı gösterir. Dolu malzemeden taşlanmıştır. ①
 - Kusursuz delme davranışı gösterir.
 - Yaklaşık % 100 rahat çalışma hassasiyeti vardır.
 - Matkap ucunun ısınması durumunda 6 köşe şaftın yerinden çıkma imkanı yoktur.
- Ön kesicinin çekilmiş modeli
(Ön kesici yüksekliği 0,3 – 0,5 mm).
- Avantajınız:**
- Ahşap liflerinin delik delinmeden önce aşağıya doğru çekilmesi ve kopartılması ♦ temiz delik yapısı.

Son derece keskin taşlanmış kesici uçlar. ②

Avantajınız:

- Hızlı ve temiz delme.
 - Sırt kenarı. ③
- Avantajınız:**
- Çapın sapmasını önler (kaçmadan delme).
 - Matkap ucu daha sağlam.

Uyarı

Aşındırıcı malzemelerde, örn. plastik kaplı levhalarda kullanılması durumunda daha kısa dayanım süreleri (dayanım ömrü) beklenmelidir.

Set içeriği

Tanım	Giriş yeri tipi	Art.-Nr.	Amb./Ad.
1/4"-Bits mat.ucu Ø 3	○	0650 010 300	1
1/4"-Bits mat.ucu Ø 4		0650 010 400	
1/4"-Bits mat.ucu Ø 5		0650 010 500	
1/4"-Bits mat.ucu Ø 6		0650 010 600	
1/4"-Bits mat.ucu Ø 8		0650 011 000	
1/4"-Bits mat.ucu Ø 10		0614 176 760	
1/4"-Bits tutucusu	●	0614 175 652	
Düz 0,6 x 4,5	⊕	0614 176 461	
PZ 1	⊗	0614 176 651	
PZ 2		0614 176 652	
PZ 3		0614 176 653	
AW 10	⊗AW®	0614 511 0	
AW 20		0614 512 0	
AW 30		0614 513 0	
TX 15	⊗	0614 311 5	
TX 20		0614 312 0	
TX 25		0614 312 5	
TX 30		0614 313 0	

Teslimat tablosu

Kısa model

Ø mm	Toplam uzunluk mm	Çalışma uzunluğu mm	Art.-Nr.	Amb. Ad.
3	60	23	0650 000 300	10
4		28	0650 000 400	
5		31	0650 000 500	
6		31	0650 000 600	
7		31	0650 000 700	
8		31	0650 000 800	
10	60	31	0650 001 000	1
12		31	0650 001 200	

Uzun model

Ø mm	Toplam uzunluk mm	Çalışma uzunluğu mm	Art.-Nr.	Amb. Ad.
3	70	33	0650 010 300	10
4	75	42	0650 010 400	
5	85	56	0650 010 500	
6	95	66	0650 010 600	
7	110	81	0650 010 700	
8			0650 010 800	
10			0650 011 000	
12	110	81	0650 011 200	1



Profesyonel bit matkap ucu çantası

Kemer klipli
Ölçüler (kapalı): 150 x 100 mm
Art.-Nr. 0650 010 001