

# Dekupaj Testeresi Bıçakları Karşılaştırma Listesi

| Würth Art.-Nr. | AEG     | Atlas Copco E-Nr. 4932-    | Bosch     | Berner             | BTI                       | D & N | Elu       | Fein        | Festool | Flex   | Hitachi          | Holz-Her           | Makita      | Metabo                               | Wilpu  |
|----------------|---------|----------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------|------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| 0608 115 89    | -       | -                          | T301CD    | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | Hc33   |
| 0608 115 90    | 274351  | -                          | T101D     | B-HK 4,0/75 KSG    | B 40/75 Hs<br>C 40/75 Hsk | 32240 | -         | -           | -       | -      | 750020           | 17 3975<br>73 1890 | 002112      | 23962 (3)<br>23635 (5)<br>23985 (50) | Hc14   |
| 0608 115 91    | 213116  | 213116 (5)<br>354314 (100) | T144D     | B-HK 4,0/75 GSG    | B 44/75 Hsg               | 32340 | 142301202 | -           | 486.546 | 204579 | 750005           | 17 4017<br>73 1892 | 002113      | 23964 (3)<br>23633 (5)<br>23983 (50) | Hgs14  |
| 0608 115 92    | 254061  | 254061 (5)<br>354312 (100) | T101B     | B-HK 2,5/75 KSG    | B 25/75 HS                | 32225 | 142301201 | -           | 486.548 | 204560 | 750018<br>750019 | 17 3967<br>71 1891 | 002111      | 23961 (3)<br>23634 (5)<br>23984 (50) | Hc12   |
| 0608 115 93    | 254063  | 254063 (5)<br>354318 (100) | T118A     | B-MK 0,7/50 W      | B 12/50 M                 | 31012 | 142301210 | -           | 483.383 | 204587 | 750007           | 17 4084<br>73 1895 | 002119      | 23965 (3)<br>23637 (5)<br>23987 (50) | Mg11   |
| 0608 115 94    | -       | -                          | T218A     | B-MK 1,2/50 W KU   | -                         | 31312 | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | A02179B-27  | 23647 (5)<br>23990 (50)              | Mg21   |
| 0608 115 95    | 2123231 | 2123231                    | T130 Riff | -                  | -                         | 32005 | -         | -           | 483.390 | -      | -                | 29 5868            | -           | -                                    | D1     |
| 0608 115 540   | -       | -                          | T744D     | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0608 116 006   | 254064  | 254064 (5)<br>354319 (100) | T118B     | B-MK 2,0/50 W      | B 20/50 M                 | 31020 | 142301206 | -           | 483.388 | 204706 | 750009           | 17 4092            | 002121      | 23638 (5)<br>23988 (50)              | Mg12   |
| 0608 116 007   | 274652  | 274652                     | T118G     | -                  | B 7/50 M                  | 31007 | 142301207 | -           | -       | -      | -                | -                  | A02141B-24  | 23967 (3)<br>23636 (5)<br>23986 (50) | Mg107  |
| 0608 116 008   | 274315  | 274315 (5)<br>354320 (100) | T127D     | B-MK 3,0/75 G      | B 30/75 Mg<br>C 30/75 Mg  | 31030 | 142301214 | -           | 483.395 | 204714 | -                | -                  | 002124      | 23639 (5)<br>23989 (50)              | K14    |
| 0608 116 009   | -       | 346081                     | T227D     | -                  | -                         | 31230 | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | A02163B-26  | 23648                                | K24    |
| 0608 116 080   | -       | -                          | F1C       | -                  | -                         | 42130 | -         | 63503037018 | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | 37     |
| 0608 116 081   | -       | -                          | F1D       | -                  | -                         | 42140 | -         | 63503038016 | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | 38     |
| 0608 116 082   | -       | -                          | F18A      | -                  | -                         | 41012 | -         | 63503035011 | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | 35     |
| 0608 116 083   | -       | -                          | F18B      | -                  | -                         | 41020 | -         | 63503036014 | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | 36     |
| 0608 116 085   | -       | -                          | -         | -                  | -                         | 41030 | -         | 63503039010 | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | 39     |
| 0608 116 086   | -       | -                          | -         | -                  | -                         | 42240 | -         | 63503082010 | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | 82     |
| 0608 116 087   | -       | -                          | -         | -                  | -                         | 41112 | -         | 63503077014 | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | 77bi   |
| 0608 116 088   | -       | -                          | -         | -                  | -                         | 41007 | -         | 63503060010 | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | 60     |
| 0608 116 099   | 254071  | 254071 (5)<br>354316 (100) | T111C     | B-HK 3,0/75 G      | B 30/75 Hg                | 32030 | 142301200 | -           | 483.379 | -      | 750021           | 17 4025            | A02032B-13  | 23963 (3)<br>23632 (5)<br>23982 (50) | Hg13   |
| 0608 116 100   | 265654  | 356078 (5)<br>354315 (100) | T244D     | B-HK 4,0/75 GSG KU | B 44/75 Hsg               | 32440 | 142301213 | -           | 486.563 | -      | 750006           | -                  | 002118      | 23966 (3)<br>23649 (5)<br>23991 (50) | Hgs24  |
| 0608 116 102   | 274353  | 274353 (5)                 | T119B     | B-HK 2,0/50 W      | -                         | 32020 | 142301212 | -           | -       | -      | 750022           | -                  | 002114      | 23631                                | Hw12   |
| 0608 116 103   | 274650  | 274650 (5)<br>354317 (100) | T119B0    | -                  | -                         | 32420 | -         | -           | -       | -      | -                | 61 2383            | A02082B-18  | 23646                                | Hw12k  |
| 0608 116 104   | 274651  | 274651                     | T101A     | -                  | -                         | 31220 | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | A002113B-21 | 23640                                | Mc12bi |
| 0608 116 105   | 274653  | -                          | T318B     | -                  | -                         | 31120 | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0608 116 106   | 274654  | -                          | T318A     | B-BI 1,2/100 W     | -                         | 31112 | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | 23629                                | -      |
| 0608 116 111   | -       | 346079 (5)                 | T101BR    | B-HK 2,5/75 KSG R  | B 20/75 Hs/r              | 32625 | -         | -           | -       | -      | -                | 71 2302            | 002126      | 23650                                | Hc12R  |
| 0608 116 112   | -       | -                          | T101AO    | B-HK 1,3/50 KSG    | B 13,5/50 Hs              | -     | 142301211 | -           | 486.564 | -      | -                | -                  | 002116      | -                                    | Hc12K  |
| 0608 116 113   | -       | -                          | -         | -                  | -                         | 32840 | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | 23655                                | -      |
| 0608 116 123   | -       | -                          | T123X     | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | 73 2179            | -           | -                                    | -      |
| 0608 116 234   | -       | -                          | T234X     | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0608 116 345   | -       | -                          | T345XF    | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | 73 2178            | -           | -                                    | -      |
| 0608 116 90    | -       | -                          | T101DP    | -                  | -                         | 32940 | -         | -           | -       | -      | -                | 71 2280            | -           | -                                    | -      |
| 0608 116 91    | -       | -                          | T144DP    | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0608 117 91    | -       | -                          | T344DP    | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0615 118 33    | -       | -                          | T301CLF   | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0608 118 91    | -       | 311633                     | T344D     | -                  | -                         | 33040 | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | 23678                                | -      |
| 0615 050 12    | -       | 340011 (5)<br>354321 (100) | T118AF    | B-BI 1,2/50 W      | B 12/50 M/bi              | 31412 | -         | -           | 486.556 | -      | 750008           | -                  | -           | 23971                                | Mg11bi |
| 0615 050 15    | -       | 340013                     | T118EF    | -                  | -                         | 31415 | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | 23972                                | -      |
| 0615 050 20    | -       | 340012                     | T118BF    | B-BI 2,0/50 W      | -                         | 31420 | -         | -           | 486.557 | -      | 750010           | -                  | -           | 23973                                | Mg12bi |
| 0615 050 25    | -       | -                          | T211HF    | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0615 075 25    | -       | -                          | T101BF    | -                  | B 25/75 Hs/bi             | 33225 | -         | -           | -       | -      | -                | 71 2329            | -           | 23975                                | K12bi  |
| 0615 075 30    | -       | 340014                     | T127DF    | -                  | B 30/75 Mg/bi             | 31430 | -         | -           | -       | -      | -                | 71 2337            | -           | -                                    | K14bi  |
| 0615 075 40    | -       | -                          | T144DF    | -                  | B40/75 Hsg/bi             | 33340 | -         | -           | -       | -      | 71 2310          | -                  | 23976       | Hgs14bi                              | -      |
| 0615 090 25    | -       | -                          | T111HF    | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0615 115 520   | -       | -                          | T718BF    | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0615 117 105   | -       | 274653                     | T318BF    | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0615 150 12    | -       | -                          | F18AF     | -                  | -                         | 41412 | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | 35bi   |
| 0615 150 20    | -       | -                          | F18BF     | -                  | -                         | 41420 | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | 36bi   |
| 0615 175 40    | -       | -                          | F144DF    | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0615 205 40    | -       | -                          | T341HM    | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0615 250 10    | -       | -                          | T118AHM   | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0615 250 14    | -       | -                          | T118EHM   | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0615 275 40    | -       | -                          | T141HM    | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0615 290 14    | -       | -                          | T318EHM   | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |
| 0615 290 33    | -       | -                          | T301CHM   | -                  | -                         | -     | -         | -           | -       | -      | -                | -                  | -           | -                                    | -      |