

Redresör Kaynak Makinası MAXI POWER 150

Art.-Nr. 0702 351 2

- 4 ile 150 aralığında ayarlanabilen kaynak akımı
- Ø 3,25 mm çapa kadar her türlü elektrodotta kaynak yapabilme (selüloz ve alüminyum hariç)
- FLYBaCK redresör teknolojisi
- IP23C koruma derecesi

- Minimum 5 A akımda, Argon gazı ve Tungsten elektrodu ile Tig Kaynak Torçu (kaldırma kemeri) kullanımı

- Sabit akım jeneratörleri ile kullanılabilir.

- Isı koruması

- Azaltılmış akım tüketimi

Küçültülmüş ebatlar

- Yenilikçi tasarım

- Otomatik kemer gücü / yapışma önleme

- Ön panel üzerinden kolay çap seçimi

- Kaynak kiti bileşenleri:

- Maske
- Çekiç
- Fırça
- Kauçuk elektrot tutucu (3 metre)
- Kauçuk topraklı kablo (2 metre)

- Makina ve aksesuarlar için pratik taşıma çantası

- Omuz askısı

- Küçültülen ebatları ve aksesuar seti ile kaynak makinanız her türlü alanda kullanıma uygundur



Teknik veriler:	40°	20°
Giriş voltajı	230/240V	230/240V
Fazlar	1F	1F
Verimli akım	16A	16A
Verimli güç	3,8KVA	3,8KVA
Güç faktörü	0,8	0,8
Açık Devre Voltajı (OCV)	85V	85V
Akım aralığı	4-150A	4-150A
%20'de kaynak akımı	150A	-
%50'de kaynak akımı	-	150A
%100'de kaynak akımı	110A	110A
Koruma derecesi	IP23C	IP23C
Ebatlar ve ağırlık	330 x 135 x 230mm -5kg	330 x 135 x 230mm -5,5kg

Uyarı:

- Kaynak işlemi esnasında sorun yaşamamak için, güç veya uzatma kabloları Ø 1.55 mm çapında olmalıdır.

- Elektrostatik şok riskinden korunmak için makina ile mutlaka topraklı priz kullanılmalıdır.

- Kaynak makinası sadece stabilize edilmiş motorlu jeneratör ile kullanılmalı ve kullanım öncesi jeneratörün stabil duruma geçmesi sağlanmalıdır (minimum değer 5 KW)

Elektrot çapı göstergesi:

