

## EPDM SIZDIRMAZLIK BANDI YAPIŞTIRICISI



Ambalaj	Hacim ml	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Torba	600	0893 700 150	20

### Uygulama alanı:

Würth sızdırmazlık bandı pencere, kapı pervazları ve duvarlara yapıştırılması için idealdir. Hafif dengesiz pervaz yüzeylerinde de kullanılabilir.

Tipik yüzeyler: Beton, kireç tuğlası, sıva, ahşap, çelik, PVC, strafor.

### Uygulama:

1. Hazırlık: Zeminler temiz, gresten, tozdan arındırılmış ve yük taşımaya dayanıklı olmalıdır.
2. Montaj: Sızdırmazlık bandı yapıştırıcısını yüzeye uygulayın ve spatula ile sürün. Yapıştırıcı genişliği bant genişliğine bağlı olarak duvarda en az 40 mm, elemanlar üzerinde en az 30 mm genişliğinde ve 1 mm kalınlığında olmalıdır. Sızdırmazlık bandı baskı silindiri ile hafifçe bastırılmalı ve stres oluşmamasına dikkat edilmelidir.
3. Yapıştırma sonrasında bant, 30 mm'ye kadar oynatılabilir.

### Bilgi:

Flexband yapıştırıcı, Flexband yapıştırıcı Plus ve Sızdırmazlık bandı yapıştırıcıları ıslak halde iken karşılıklı birbirine temas etmemelidir. Önceden Butyl-/Bitumenprimer (Art.-Nr. 0982 875/876) uygulanmış olan zeminlerde kullanılmamalıdır. Çok sayıda farklı sistem olması sebebiyle bitümen zeminlerde ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Buhar bariyerleri, buhar frenleri ve çatı koruyucu filmlerinin yapıştırması için uygun değildir.

Teknik veriler	
Kimyasal baz	Hibrid poliüretan
Renk	siyah
Sertleşme hızı	yakl. 2 mm/24 saat (+23 °C ile 50% bağıl nem oranı)
Kabuk bağlama süresi	yakl. 60 dak (+23 °C ile 50% bağıl nem oranı)
Uygulama sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C
Sıcaklık mukavemeti	-30 °C ile +80 °C
+20 °C'de raf ömrü	9 ay

Bu bilgiler, test ve deneyimlerimizden ortaya çıkmış olup sadece tavsiye niteliğindedir. Uygulamaların çeşitliliği ve kontrolümüz dışında bulunan depolama ve uygulama şartları sebebiyle uygulama sonuçları hakkında bir taahhütte bulunamıyoruz. Bu aynı zamanda halihazırda sunduğumuz ve bağımlılığı olmayan teknik ve ticari müşteri hizmetleri için de geçerlidir. Uygulanmadan önce test edilmesi gerekir. Ürünlerimizde kalite standardını garanti ediyoruz. Teknik değişiklik ve geliştirme yapma hakkı saklıdır. Ayrıntılı bilgi için teknik bilgi formuna bakın.

**Solvent miktarı düşük.**

**EPDM bantların güvenli ve kalıcı yapıştırılması için kullanılır.**

**Yüksek malzeme uyumluluğu.**

Düşük solvent oranı sayesinde neredeyse tüm yapı yüzeylerinde kullanılabilir.

**Son derece esnek**

Elastik sızdırmazlık bantları ile birlikte yapı hareketleri optimum şekilde telafi edilir.

**Son derece yüksek yapıştırma özellikleri**

Hafif nemli (ıslak olmayan) zeminler üzerinde de kuvvetli yapışır.

**Yüksek tutunma mukavemeti**

Yapışkan malzeme duvar üzerinde akma yapmaz.

**Kokusuz.**

### Ek ürün:

**PU köpük baskı silindiri**

**Art.-Nr. 0693 011 750**

**Spatula**

**Art.-Nr. 0695 940 947**

**El kartuş tabancası, Pressfix**

**Art.-Nr. 0891 200 600 / 0891 400 600**

**Yapıştırıcı+Sızdırmaz HaftPlus Plastik/Ahşap/Taş**

**Art.-Nr. 0890 100 62**