

ELEKTRİKLİ MATKAP BM 10-E COMPACT



Ahşap, yumuşak metal, metal ve paslanmaz çelik malzemelerin hızlı delinmesi için güçlü ve kompakt matkap makinası.

Karton kutuda
Art.-Nr. 0702 327 0
Amb./Ad. 1

ORSY® 200 alet kutularında
Art.-Nr. 0702 327 1
Amb./Ad. 1

Ergonomik tasarım

- Yorulmadan hızlı çalışma için çok uygun bir ağırlık güç oranı
- Kolay kullanım için kemer klipsli

Sağlam metal mandren

Yüksek hassasiyet ve uzun ömür.

Elektronik hız ayarı

Kademesiz devir ayarı yumuşak geçişli güç değişimleri sağlar ve böylece her türlü çalışma durumuna uyumluluk gösterir.

Çift yönde dönüş

Sıkılmış vidalar tekrar çıkarılabilir. Kömürlerin doğrudan yönünü değiştirerek maksimum tork elde edilir.

Teslimat kapsamı		
Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Matkap BM 10-E	0702 327 X	1
Çanta içi yerleştirme parçası	0955 030 327	
ORSY® 200 boş çanta	0955 702 1	

Teknik bilgiler	
Gerilim	220-240 V
Frekans	50/60 Hz
Koruma sınıfı	□ II
Güç girişi	600 W
Güç çıkışı	360 W
Rölanti devir sayısı	0-2.600 min ⁻¹
Yük altındaki devir sayısı	1.676 min ⁻¹
Yük momenti	20 Nm
Mandren bağlama açıklığı	1-10 mm
Mandren dış çapı	43 mm
Ağırlık	1,7 kg
Kablo uzunluğu	4 m

Maks. Demle çapı	
Ahşap	25 mm
Alüminyum	10 mm
Çelik	10 mm
Paslanmaz çelik	8 mm
Dış açma	M6

Uyumlu olduğu malzemeler:

Ahşap, Alüminyum, Çelik ve Paslanmaz çelik