



# Vidalama Makinesi

## S 15 Ergo

Art.-Nr. 0702 150 1

**Elektronik vidalama makinesi**  
**Ahşap, metal ve sac vidalarının kullanılması için.**

**Komple metal çanta içinde Üniversal tutucu ve 6 bit dahil.**

- Elektronik devir sayısı kontrolü.
- Sürekli çalışma için sabitleme düğmesi.
- Tork seçimi için ayarlanabilir tırnaklı kavrama.
- Tork aynı zamanda bastırma kuvveti ile değiştirilebilir.
- Vidalama derinliği derinlik dayanağı üzerinden 1/4 mm adımlarla ayarlanabilir.
- Alüminyum destek takviyeli sağlam motor gövde ve metal dişli kutusu sayesinde en yüksek yükleri rahatlıkla karşılar.
- Ergonomik tutma sapı sayesinde hassas vidalama ve güvenli tutuş için iki tutma imkanı vardır.
- Kısa, kompakt yapı formu.
- Standart uç girişi sayesinde (7 mm angel) ideal merkezleme ve kuvvet aktarımı sağlar.
- Sağa ve sola değiştirilebilir.
- Kalite made in Germany.

### Teslimat kapsamı

Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Vidalama makinesi S 15 Ergo	-	
Küçük parça gözlü sünger dolgululu metal çanta	<b>0955 702 310</b>	
1/4" bit için 7 mm hızlı değiştirme mandrenli üniversal tutucu	<b>0614 176 710</b>	
Bit 1/4" PH 1, Uzunluk 25 mm	<b>0614 176 274</b>	
Bit 1/4" PH 2, Uzunluk 25 mm	<b>0614 176 461</b>	
Bit 1/4" PH 3, Uzunluk 25 mm	<b>0614 176 648</b>	
Bit 1/4" PZ 1, Uzunluk 25 mm	<b>0614 176 651</b>	
Bit 1/4" PZ 2, Uzunluk 25 mm	<b>0614 176 652</b>	
Bit 1/4" PZ 3, Uzunluk 25 mm	<b>0614 176 653</b>	
6 köşe allen anahtarı SW 2	<b>0715 31 36</b>	


### Tek parça olarak teslim edilebilir

Tanım	Art.-Nr.
Kontakt kömürleri, yekpare	<b>0708 130 007</b>

### Kullanım yerleri

Vida türü	Ø mm
Ahşap ve sunta vidaları	3,0 – 6,0
Sac civatası	3,5 – 6,3
Metrik civatalar/somunlar	M4 – M6
Diş açan civatalar	3,0 – 6,0
Saplama civatalar	3,0 – 6,0

### Teknik bilgiler

Gerilim	Koruma sınıfı	Rölanti devir sayısı	Yük altında devir sayısı	Çekilen güç	Çıkış gücü	Takım girişi	Ağır vidalama durumunda maks. tork Nm	Bağlantı kablosu uzunluğu m	Köşe ölçüsü mm	Ağırlık kg
230 V / 50 Hz	□ / II	1/dak	1/dak	Watt	Watt	 7 mm angel (H 7 DIN 3126)	yakl. 12	5	23	yakl. 1,6

### Aksesuar

Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Bit 7 mm Phillips, Uzunluk 53 mm	<b>0614 176 74.</b>	
Bit 7 mm Pozidriv, Uzunluk 53 mm	<b>0614 176 66.</b>	
Schlitz-Bits 7 mm, Uzunluk 53 mm	<b>0614 177 9..</b>	
AW-Bits 7 mm, Uzunluk 53 mm	<b>0614 53 ...</b>	
Adaptör 7 mm 1/4" lokma anahtarı için, uzunluk 50 mm	<b>0614 923 131</b>	
6 köşe lokmalar 1/4", 5,5 mm	<b>0713 111 155</b>	
6 köşe lokmalar 1/4", 7,0 mm	<b>0713 111 107</b>	
6 köşe lokmalar 1/4", 8,0 mm	<b>0713 111 108</b>	
6 köşe lokmalar 1/4", 10,0 mm	<b>0713 111 110</b>	
6 köşe lokmalar 1/4", 12,0 mm	<b>0713 111 112</b>	
6 köşe lokmalar 1/4", 13,0 mm	<b>0713 111 113</b>	

Lütfen derinlik dayanağı aksesuarlarını S 13 ve S 15 dikkate alınız.

